

Systemausbau AX

Sichtfenster/Bedientableau

Sichtfenster

Für Anbau an

- AX Gehäuse anstelle der Tür
- Flächen

Max. Einbautiefe: (Tiefe -4 mm)

Sichtbare Fläche:

(Breite -60 mm) x (Höhe -60 mm)

Material:

- Rahmen: Aluminium, natur eloxiert
- Glasscheibe: Acrylglas

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 54

Lieferumfang:

- Inkl. Kunststoff-Handgriff mit Sicherheits-Einsatz Nr. 3524 E

Tiefe 36 mm

Einsetzbar als Türvariante bei	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.
1050.000, 1350.000 1007.000	497	497	2733.010
1039.000, 1339.000 1009.000	597	377	2730.010
1010.000, 1054.000 1060.000, 1360.000	597	597	2731.010
1012.000, 1076.000 1376.000	597	757	2732.010

Tiefe 62 mm

Einsetzbar als Türvariante bei	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.
1050.000, 1350.000 1007.000	497	497	2763.010
1039.000, 1339.000 1009.000	597	377	2760.010
1010.000, 1054.000 1060.000, 1360.000	597	597	2761.010
1012.000, 1076.000 1376.000	597	757	2762.010



Bedientableau

Für Anbau an

- AX Gehäuse anstelle der Tür
- Flächen

Rahmenkonstruktion mit einer von innen befestigten 3 mm starken Aluminiumplatte.

Material:

- Aluminium, natur eloxiert

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 54

Lieferumfang:

- Aluminium-Rahmen
- Tableauplatte
- Scharniere
- Haltestücke

Einsetzbar als Türvariante für AX	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Best.-Nr.
1004.000 1011.000 1031.000	377	297	36	2741.010
1006.000 1303.000 1380.000	377	377	36	2742.010
1008.000 1038.000 1338.000	377	597	36	2743.010
1007.000 1013.000 1050.000 1350.000	497	497	36	2745.010
1009.000 1039.000 1339.000	597	377	36	2744.010
1010.000 1060.000 1304.000 1360.000	597	597	36	2746.010

Bestückbare Fläche:

(Breite -70 mm) x (Höhe -70 mm)

Abmessungen Aluminiumplatte:

(Breite -54 mm) x (Höhe -54 mm)



Zubehör:

- Vorreiberverschluss 2749.100, siehe Seite 65



Vorreiberverschluss

für Bedientableau

Nachträglich bei Bedientableaus in die Bedienfläche oder Gehäusewand einsetzbar.

Serienmäßiger Doppelbart-Einsatz austauschbar gegen Verschluss-Einsätze, Ausführung C.



Zubehör:

- Verschluss-Einsätze, Ausführung C, siehe Handbuch 35, Seite 680

