



Haltewinkel PS

Für die schnelle Befestigung der Montage-schiene 23 x 23 mm.

Einbaumöglichkeiten:

- am vertikalen TS Schrankprofil über
 - Adapterschiene für PS-Kompatibilität, siehe Seite 997
- am horizontalen TS Schrankprofil
- an Schränken und Schienen mit Rechteck-Systemlochung 12,5 x 10,5 mm.

Material:

Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Lieferumfang:

- 1 Satz =
 1 Haltewinkel, links,
 1 Haltewinkel, rechts,
 2 Blechschrauben 5,5 x 13 mm.

VE	Best.-Nr. PS
12 Satz	4181.000

! Zusätzlich wird benötigt:

Schiebemutter (Empfehlung: M6), siehe Seite 1010.
 Innensechsrund-Schrauben M6 x 12 mm, siehe Seite 1011.



Kombi-Haltestück TS

Für die Befestigung von Montage-Chassis 23 x 73 mm oder Montageschienen 23 x 23 mm.

Einbaumöglichkeiten:

- am vertikalen und horizontalen TS Schrankprofil
 - in 25 mm-Maßraster
 - in 2 mm-Schritten.

Material:

Zink-Druckguss

Lieferumfang:

- 1 Satz =
 1 Kombi-Haltestück,
 1 Arretierstück,
 3 Blechschrauben 5,5 x 13 mm.

VE	Best.-Nr. TS
6 Satz	8800.330

Deutsches Patent Nr. 199 37 892

! Zusätzlich wird benötigt:

Schiebemutter (Empfehlung: M6), siehe Seite 1010.
 Innensechsrund-Schrauben M6 x 12 mm, siehe Seite 1011.



Kombi-Haltestück PS

Für die Befestigung von Montage-Chassis 23 x 73 mm oder Montageschienen 23 x 23 mm.

Einbaumöglichkeiten:

- am vertikalen TS Schrankprofil über
 - Aufrastmutter TS 8800.806, siehe Seite 1005, oder
 - Adapterschiene für PS-Kompatibilität, siehe Seite 997
- am horizontalen TS Schrankprofil
- an Schränken und Schienen mit Rechteck-Systemlochung 12,5 x 10,5 mm.

Material:

Zink-Druckguss

Lieferumfang:

- 1 Satz =
 1 Kombi-Haltestück,
 2 Senkschrauben,
 2 Fächerscheiben.

VE	Best.-Nr. PS
24 Satz	4183.000

! Zusätzlich wird benötigt:

Schiebemutter (Empfehlung: M6), siehe Seite 1010.
 Innensechsrund-Schrauben M6 x 12 mm, siehe Seite 1011.
 Adapterschiene für PS-Kompatibilität (bei Montage am vertikalen Schrankprofil), siehe Seite 997.

