



### Abschlussplatte

#### für CM

Zur Abdeckung der kompletten Bodenöffnung.

#### Hinweis:

Kann bei Gehäusen mit um 180° gedrehtem Aufbau (auf Anfrage) als Deckel verwendet werden.

#### Material:

Stahlblech

#### Farbe:

RAL 7035 Struktur

#### Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529

#### Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsmaterial.

Für Schrank		Best.-Nr. CM
B mm	T mm	
600	300	<b>5001.100</b>
800		<b>5001.110</b>
1000		<b>5001.120</b>
600	400	<b>5001.130</b>
800		<b>5001.140</b>
1000		<b>5001.150</b>
1200		<b>5001.160</b>



### Bodenblech, mehrteilig

#### für DK-TS, FR(i)

Zum optionalen Verschluss des Bodenbereiches. Die Bodenbleche lassen sich beliebig kombinieren. Bodenbleche inkl. kontaktierenden Befestigungsklammern, eine zusätzliche Schutzleiternmontage ist nicht notwendig.

#### Material:

Stahlblech, verzinkt

#### Lieferumfang:

VE = 1 Satz

Bodenbleche inkl. Schiebeblech zur Kabeleinführung, inkl. Dichtungsband und Befestigungsmaterial.

#### Hinweis:

Bei Maßvariante 800 x 800 mm ist zusätzlich das bereits im Lieferumfang der vormontierten Netzwerkschränke enthaltene Bodenblech zu verwenden.

Für Schränke		Best.-Nr. TS
Breite mm	Tiefe mm	
600	900	<b>7825.363</b>
600	1000	<b>7825.364</b>
600	1200	<b>7825.365</b>
800	800	<b>7825.382</b>
800	900	<b>7825.383</b>
800	1000	<b>7825.384</b>
800	1200	<b>7825.385</b>

#### ! Zusätzlich wird benötigt:

Zur Integration der Bodenbleche muss innerhalb des Schrankes ein Bodenrahmen vorhanden sein. Bodenrahmen, geteilt zum Nachrüsten, siehe Seite 910.

#### + Zubehör:

Alle Bodenbleche mit einer Tiefe von 237,5 mm lassen sich auf Wunsch gegen Bodenblech-Module austauschen.

Bodenblech-Module, siehe Seite 914.

Bodenblech-Module, belüftet mit Luftmengenregler, siehe Seite 915.

Bodenmodul zur Kabeleinführung, siehe Seite 915.

Profil zur Kabeleinführung, siehe Seite 1046, 1047.



### Bodenbleche

#### für CS Basicgehäuse

Zur Abdichtung der Bodenöffnung und zur Kabeleinführung.

#### Material:

Aluminium, 2 mm.

#### Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsmaterial.

Für Gehäuse-abmessungen		VE	Best.-Nr. CS	
Breite mm	Tiefe mm		einteilig	geteilt
600	400	1 Satz	<b>9785.017</b>	<b>9785.011</b>
600	500	1 Satz	<b>9785.020</b>	<b>9785.014</b>
800	400	1 Satz	<b>9785.018</b>	<b>9785.012</b>
800	500	1 Satz	<b>9785.019</b>	<b>9785.013</b>
1200	400	1 Satz	<b>2 x 9785.017</b>	<b>2 x 9785.011</b>
1200	500	1 Satz	<b>2 x 9785.020</b>	<b>2 x 9785.014</b>