

Türvarianten



Stahlblechtür

für DK-TS

Zum Austausch vorhandener Türen. Mit 180°-Scharnieren und Drehgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E, austauschbar gegen Komfortgriff.

Material:

Stahlblech

Farbe:

RAL 7035

Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529

Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsmaterial.

Für Schränke		Best.-Nr. DK
Breite mm	Höhe mm	
600	2000	7824.205
800	1200	7824.127
800	2000	7824.207
600	2200	7824.225
800	2200	7824.227

+ Zubehör:

Komfortgriff, siehe Seite 947.
180°-Scharnier für TS Schrankreihen mit Komfortgriff, siehe Seite 962.



Stahlblechtür, belüftet

für DK-TS

Mit 180°-Scharnieren und Drehgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E, austauschbar gegen Komfortgriff. Für optimalen Luftdurchsatz in Netzwerkschränken mit höherem Anteil an aktiven Komponenten.

Perforierte Fläche (SWG-6.7 Hexagon) mit Lufteintrittsöffnung >78 %.

Material:

Stahlblech

Farbe:

RAL 7035

Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsmaterial.

Für Schränke		Best.-Nr. DK
Breite mm	Höhe mm	
600	1200	7824.123¹⁾
600	1800	7824.183
800	1200	7824.124
800	1800	7824.184
600	2000	7824.203
800	2000	7824.204
600	2200	7824.223
800	2200	7824.224

¹⁾ Lieferzeit auf Anfrage.

+ Zubehör:

Komfortgriff, siehe Seite 947.
180°-Scharnier für TS Schrankreihen mit Komfortgriff, siehe Seite 962.



Sichttür, belüftet

für DK-TS

Mit 180°-Scharnieren und Komfortgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E. Für optimalen Luftdurchsatz in Netzwerkschränken mit geringerem Anteil an aktiven Komponenten.

Material:

Stahlblech, lackiert
Sichtscheibe aus 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, seitlich gelochte Flächen (SWG-6.7 Hexagon) zum Lufteintritt.

Farbe:

RAL 7035

Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsmaterial.

Für Schränke		Best.-Nr. DK
Breite mm	Höhe mm	
600	1200	7824.121¹⁾
600	1800	7824.181¹⁾
800	1800	7824.182¹⁾
600	2000	7824.201
800	2000	7824.202
600	2200	7824.221
800	2200	7824.222

¹⁾ Lieferzeit auf Anfrage.

+ Zubehör:

180°-Scharnier für TS Schrankreihen mit Komfortgriff, siehe Seite 962.