

Griffe



Griffset

für Comfort-Panel

Anbau an den Eckstücken, auch nachträglich.

Material:

- Griffrohr: Aluminium
- Griffhalter: Zink-Druckguss
- Abdeckungen: Polyamid

Oberfläche:

- Griffrohr: natur eloxiert
- Griffhalter: pulverbeschichtet

Farbe:

- Griffhalter: RAL 7024
- Abdeckungen: ähnlich RAL 7024

Hinweis:

Kürzere Höhen und Breiten lassen sich durch Ablängen des Griffrohres erreichen. Montage an Gehäusen mit Einbautiefe 74 mm nicht an gleicher Seite wie Tragarmanschluss möglich.

+ Zubehör:

- Klemmboard, siehe Seite 793.
- Sichttafel, siehe Seite 793.

Zur horizontalen Montage

Mit Frontplattenbreite	VE	Best.-Nr. CP
482,6 mm (19")	1 Satz	6375.010
520 mm	1 Satz	6375.000

Zur vertikalen Montage

Mit Frontplattenhöhe	VE	Best.-Nr. CP
400 mm	1 Satz	6375.040
500 mm	1 Satz	6375.050
600 mm	1 Satz	6375.060

Lieferumfang:

- Griffrohr, Ø 20 mm
- 2 Griffhalter
- 2 Abdeckungen
- Befestigungsmaterial

Lieferumfang:

- 2 Griffrohre, Ø 20 mm
- 4 Griffhalter
- 4 Abdeckungen
- Befestigungsmaterial



Griffset

für Optipanel

Anbau an den Eckstücken, auch nachträglich.

Material:

- Griffrohr: Aluminium
- Griffhalter: Zink-Druckguss
- Abdeckungen: Polyamid

Oberfläche:

- Griffrohr: natur eloxiert
- Griffhalter: pulverbeschichtet

Farbe:

- Griffhalter: RAL 7035
- Abdeckungen: RAL 7024

Hinweis:

Kürzere Höhen und Breiten lassen sich durch Ablängen des Griffrohres erreichen. Montage an Gehäusen mit Einbautiefe 100 mm nicht an gleicher Seite wie Tragarmanschluss möglich.

+ Zubehör:

- Klemmboard, siehe Seite 793.
- Sichttafel, siehe Seite 793.

Zur horizontalen Montage

Mit Frontplattenbreite	VE	Best.-Nr. CP
482,6 mm (19")	1 Satz	6385.010
520 mm	1 Satz	6385.000

Zur vertikalen Montage

Mit Frontplattenhöhe	VE	Best.-Nr. CP
400 mm	1 Satz	6385.040
500 mm	1 Satz	6385.050
600 mm	1 Satz	6385.060

Lieferumfang:

- Griffrohr, Ø 25 mm
- 2 Griffhalter
- 2 Abdeckungen

Lieferumfang:

- 2 Griffrohre, Ø 25 mm
- 4 Griffhalter
- 4 Abdeckungen