

# Tragarmsystem CP 40, Stahl

	drehbar/neigbar	starr	Länge mm	Gewicht kg	Farbe RAL	Gehäuseteil	Mittelteil	Wandteil
						Best.-Nr.		
<b>Neigungsadapter +100/-60° für Tragarmschluss □ 120 x 65 mm/□ 90 x 71 mm</b>								
 siehe Seite 162	■	-	-	0,8	7035/ 7024	<b>6206.460</b>	-	-
<b>Befestigung CP 40, Stahl, für Tragarmschluss □ 90 x 71 mm</b>								
	-	■	-	1,0	7024	<b>6501.070</b>	-	-
<b>Kupplung CP 40, Stahl, für Tragarmschluss □ 90 x 71 mm</b>								
	■	-	-	1,1	7024	<b>6501.050</b>	-	-
<b>Kupplung CP 40, Stahl, für Tragarmschluss □ 120 x 65 mm</b>								
	■	-	-	1,5	7024	<b>6501.130</b>	-	-
<b>Anschlusskonsole VESA 75/100 für Tragarmschluss □ 120 x 65 mm</b>								
 siehe Seite 156	-	■	-	1,1	7035/ 7024	<b>6206.480</b>	-	-
<b>Winkelkupplung 90° CP 40, Stahl, für Tragarmschluss □ 90 x 71 mm</b>								
	■	-	-	1,6	7024	<b>6501.120</b>	-	-
<b>Tragprofil CP 40, Stahl</b>								
	-	-	500 1000	2,1 4,2	7035 7035		<b>6501.000</b> <b>6501.020</b>	
<b>Winkelstück 90° CP 40, Stahl</b>								
	-	■	-	1,1	7024	<b>6501.140</b>	-	<b>6501.140</b>
<b>Aufsatzgelenk CP 40, Stahl</b>								
	■	-	-	1,8	7024	-	-	<b>6501.160</b>
<b>Wandgelenk CP 40, Stahl</b>								
	■	-	-	2,2	7024	-	-	<b>6501.150</b>
<b>Wand-/Bodenbefestigung CP 40, Stahl</b>								
	-	■	-	0,7	7024	-	-	<b>6501.110</b>
<b>Montage-Element CP 40, Stahl, für Signalsäule</b>								
 siehe Seite 720	-	■	-	0,3	7024	<b>2375.030</b>	-	-
<b>Zubehör</b>								
Winkeladapter 90° für Tragarm-Kombination CP 60/40 6206.640								siehe Seite 158