

Tragarmsystem CP 40/60/120/180

Adapter

von Tragarmanschluss Ø 130 mm auf
□ 120 x 65 mm

Für Anbau von Bediengehäusen mit Tragarmauschnitt □ 120 x 65 mm sowie der Anschlusskonsole VESA 75/100 an

- Kupplung CP 120, 6212.300
- Befestigung CP 120, 6212.320
- Winkelkupplung 90° CP 120, 6212.380
- Drehgelenk mit Ausleger, 6016.600
- Drehgelenk für maschinenintegrierten Einbau, 6016.700

Material:

– Aluminiumguss

Farbe:

– RAL 7035

Lieferumfang:

– Inkl. Dichtungen
– Befestigungsmaterial

Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.
40	0,5	6212.500

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet



Adapter

von Tragarmanschluss Ø 180 mm auf
Ø 130 mm

Zur Montage zwischen

- Gehäuse mit Tragarmanschluss Ø 180 mm und
- Kupplung CP 60/120 für Tragarmanschluss Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300
- Befestigung CP 60/120 für Tragarmanschluss Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
- Drehgelenk, 6016.600, 6016.700

Material:

– Aluminiumguss

Farbe:

– RAL 7035

Lieferumfang:

– Inkl. Dichtungen
– Befestigungsmaterial

Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.
20	0,6	6212.520

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet



Adapter

für Siemens Pro-Panel

Zum Anbau von Siemens Simatic

- MP 377 15" Pro
- Thin Client 15" Pro
- Flat-Panel Monitor 15", 19" Pro
- HMI IPC477C 15" Pro

an Tragarmsystem

- CP 40, Stahl
- CP 60/120 mit Tragarmanschluss □ 120 x 65 mm

Material:

– Aluminium

Farbe:

– RAL 7035

Lieferumfang:

– Inkl. Dichtungen
– Befestigungsmaterial

Gewicht kg	Best.-Nr.
0,3	6206.500

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

