

Tragarmsystem CP 40/60/120/180

Drehgelenk

mit/ohne Ausleger

- Zur direkten schwenkbaren Integration in Maschinen und Anlagen
- Gehäuseaufbau hängend oder sitzend
- Mit integrierter Drehwinkelbegrenzung
- Passend für Gehäuse mit Montageausschnitt Ø 130 mm

Auslegerlänge mm	Farbe RAL	Belastbarkeit N	Best.-Nr.
–	7024	700	6016.700
200	7024/7035	700	6016.600

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet



Neigungsadapter +/-45°

für Bediengehäuse mit Tragarmanschluss Ø 130 mm

- Zur Montage zwischen
- Kupplung CP 60, 6206.300
 - Kupplung CP 120, 6212.300
- oder
- Befestigung CP 60, 6206.320
 - Befestigung CP 120, 6212.320
- oder
- Winkelkupplung 90° CP 60, 6206.380
 - Winkelkupplung 90° CP 120, 6212.380
- und Bediengehäuse

Neigungswinkel:

- In 7,5°-Schritten einstellbar

Material:

- Neigungsadapter: Aluminiumguss
- Faltenbalg: Kunststoff

Farbe:

- Neigungsadapter: RAL 7035
- Faltenbalg: RAL 7024

Lieferumfang:

- Inkl. Dichtungen
- Faltenbalg
- Befestigungsmaterial

Gewicht kg	Best.-Nr.
1,2	6206.420

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

