

# Tragarmsystem CP 40/60/120/180



## Neigungsadapter +100°/-60° für Bediengehäuse mit Tragarmanschluss □ 120 x 65 mm

- Zur Montage auf
- IW Arbeitsplatte, vorbereitet für Befestigung  
Ø 130 mm
  - Flächen
  - Befestigung/Kupplung mit Tragarmanschluss  
□ 120 x 65 mm

Passend zu Gehäusen bis 20 kg mit Tragarmanschluss

- □ 90 x 71 mm
- Ø 130 mm
- □ 120 x 65 mm
- VESA Standard 75

Mit Kabeltunnel für geschützte Kabeldurchführung.

### Neigungswinkel:

- Über Klemmhebel im 7,2°-Raster einstellbar und durch beiliegende Anschlagsschraube auf +100°/-15° begrenzbare.

### Material:

- Neigungsadapter: Stahlblech, lackiert
- Faltenbalg: Kunststoff

### Farbe:

- Neigungsadapter: RAL 7035
- Faltenbalg: RAL 7024

### Lieferumfang:

- Inkl. Faltenbalg
- Befestigungsmaterial

Gewicht kg	Best.-Nr.
0,8	6206.460

### Technik im Detail:

Finden Sie im Internet