



**Comfort-Panel** Seite 124 **Optipanel** Seite 126 **Compact-Panel** Seite 133 **Bediengehäuse mit Griffleisten** Seite 130

Für jede Anwendung das passende System:




- Unterschiedliche Designvarianten
- Gewichtsbelastung von 15 – 25 kg
- Sicherer Schutz des Kabelmanagements

**Farbe:**  
– RAL 7035

**Technik im Detail:**  
Finden Sie im Internet

Foto zeigt ein Ausbaubeispiel, entspricht nicht der Lieferform

## Standfuß, komplett

				
Gewichtsbelastung kg	25	25	15	Seite
<b>Best.-Nr.</b>	<b>6106.300</b>	<b>6141.200</b>	<b>6135.000</b>	
Breite mm	600	600	360	
Höhe mm	1093	946	995	
Tiefe mm	660	660	500	
<b>Lieferumfang</b>				
Traverse	■	■	–	
Bodenplatte	–	–	■	
Tragprofil	■	–	■	
Vertikale Aluminium-Verkleidung, zu öffnen	■	■	–	
Arbeitsplattenbefestigung	–	■	–	
<b>Zubehör</b>				
Doppel-Lenkrollen	6148.000, 7495.000	6148.000, 7495.000	–	522
Nivellierfüße	4612.000	4612.000	–	521
Bodenbefestigung	6147.000	6147.000	–	167
Blende für Standfuß	6144.100	6144.100	–	167
Befestigung CP 60, für Tragarmanschluss Ø 130 mm	6206.320	–	–	147
Befestigung CP 60, für Tragarmanschluss □ 120 x 65 mm	6206.360	–	–	147
Kupplung CP 60, für Tragarmanschluss Ø 130 mm	6206.300	–	–	147
Kupplung CP 60, für Tragarmanschluss □ 120 x 65 mm	6206.340	–	–	147
Arbeitsplatte ohne Griff <sup>1)</sup>	–	<b>6902.310</b>	–	

<sup>1)</sup> B x H x T 950 x 38 x 600 mm