

Polycarbonat-Gehäuse PK



PK Zubehör Seite 27 Systemausbau Seite 507 Kabelverschraubung Polyamid Seite 658

Material:

- Gehäuse: glasfaserverstärktes Polycarbonat
- Deckel grau: glasfaserverstärktes Polycarbonat, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
- Deckel transparent: Polycarbonat, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
- Deckelschrauben: Polyamid
- Isolierstopfen: Polyethylen

Farbe:

- RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 66

Lieferumfang:

- Gehäuse mit Deckel
- Deckelschrauben
- Isolierstopfen für Wandbefestigungs-Schrauben

Approbationen:

- UL
- cUL

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

ohne Vorprägungen

Breite mm		65	94	94	94	110	110	Seite
Höhe mm		65	65	94	94	110	110	
Tiefe mm		57	57	57	81	66	90	
Best.-Nr.		9500.000	9502.000	9504.000	9505.000	9506.000	9507.000	
	VE	12 St.	8 St.	6 St.	6 St.	6 St.	6 St.	
Deckel	grau	■	■	■	■	■	■	
Zubehör								
Montageplatte		–	–	–	–	–	–	
Wandbefestigungsglaschen	1 Pack	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	27
Scharniere		–	–	–	–	–	–	

ohne Vorprägungen

Breite mm		130	130	130	130	180	180	Seite
Höhe mm		94	94	130	130	94	94	
Tiefe mm		57	81	75	99	57	81	
Best.-Nr.		9508.000	9509.000	9510.000	9511.000	9512.000	9513.000	
	VE	4 St.	4 St.	4 St.	4 St.	2 St.	2 St.	
Deckel	grau	■	■	■	■	■	■	
Zubehör								
Montageplatte		–	–	–	–	–	–	
Wandbefestigungsglaschen	1 Pack	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	27
Scharniere		–	–	–	–	–	–	

Polycarbonat-Gehäuse PK

ohne Vorprägungen

Breite mm	VE	180	180	180	180	180	180	Seite
Höhe mm		110	110	110	110	110	110	
Tiefe mm		90	90	111	111	165	165	
Best.-Nr.	2 St.	9514.000	9514.100	9515.000	9515.100	9516.000	9516.100	
Deckel	grau	■	-	■	-	■	-	
	transparent	-	■	-	■	-	■	

Zubehör

Montageplatte		-	-	-	-	-	-	
Wandbefestigungsglaschen	1 Pack	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	27
Scharniere	10 Satz	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	27

ohne Vorprägungen

Breite mm	VE	182	182	182	182	182	182	Seite
Höhe mm		180	180	180	180	180	180	
Tiefe mm		90	90	111	111	165	165	
Best.-Nr.	1 St.	9517.000	9517.100	9518.000	9518.100	9519.000	9519.100	
Deckel	grau	■	-	■	-	■	-	
	transparent	-	■	-	■	-	■	

Zubehör

Montageplatte	10 St.	9548.000	9548.000	9548.000	9548.000	9548.000	9548.000	27
Wandbefestigungsglaschen	1 Pack	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	27
Scharniere	10 Satz	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	27

ohne Vorprägungen

Breite mm	VE	254	254	254	254	254	254	Seite
Höhe mm		180	180	180	180	180	180	
Tiefe mm		90	90	111	111	165	165	
Best.-Nr.	1 St.	9520.000	9520.100	9521.000	9521.100	9522.000	9522.100	
Deckel	grau	■	-	■	-	■	-	
	transparent	-	■	-	■	-	■	

Zubehör

Montageplatte	8 St.	9549.000	9549.000	9549.000	9549.000	9549.000	9549.000	27
Wandbefestigungsglaschen	1 Pack	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	27
Scharniere	10 Satz	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	27

ohne Vorprägungen

Breite mm	VE	360	360	360	360	360	360	Seite
Höhe mm		254	254	254	254	254	254	
Tiefe mm		111	111	165	165	165	165	
Best.-Nr.	1 St.	9523.000	9523.100	9524.000	9524.100	9524.100	9524.100	
Deckel	grau	■	-	■	-	■	-	
	transparent	-	■	-	■	-	■	

Zubehör

Montageplatte	4 St.	9550.000	9550.000	9550.000	9550.000	9550.000	9550.000	27
Wandbefestigungsglaschen	1 Pack	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	27
Scharniere	10 Satz	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	27