

Socket

Socket TS



Socket-Elemente vorne und hinten

Edelstahl für TS, SE

Material:

- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

Oberfläche:

- Strichschliff, Korn 400

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungszubehör zur Montage am Schrank

100 mm hoch:

- 2 Blenden vorne/hinten

200 mm hoch:

- 2 Eckstücke mit abnehmbarer Blende
- 1 Blende vorne/hinten



Socket-Blenden, seitlich

Edelstahl

für Socket-Elemente vorne und hinten

Montage zwischen den Socket-Elementen. Bei 200 mm Höhe können auch zwei Socket-Blenden à 100 mm eingesetzt werden. Zur Stabilisierung von angereihten Socket-Elementen können Socket-Blenden (100 mm hoch) um 90° gedreht montiert werden.

Material:

- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

Oberfläche:

- Strichschliff, Korn 400

Lieferumfang:

- 2 Socket-Blenden inkl. Material zur Befestigung an den Socket-Elementen



Socketblech, modular

für

■ Socket TS Edelstahl

■ Socket, komplett Edelstahl

Zur sicheren Kabelführung im Socket zwischen Boden und Schrank.

Breite: 175 mm

Material:

- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

Lieferumfang:

- 4 Socketbleche

Hinweis:

- Pro 200 mm Socketbreite wird ein Socketblech benötigt

Für Schrankbreite mm	Höhe mm	Best.-Nr.
600	100	8701.600
800	100	8701.800
1000	100	8701.000
1200	100	8701.200
600	200	8702.600
800	200	8702.800
1000	200	8702.000
1200	200	8702.200



Zubehör:

- Socketblech, modular (Lochblech), siehe Seite 518

Für Schranktiefe mm	Höhe mm	Best.-Nr.
400	100	8701.040
500	100	8701.050
600	100	8701.060
400	200	8702.040
500	200	8702.050
600	200	8702.060



Zusätzlich wird benötigt:

- Socket-Anreihflaschen 8601.100, siehe Seite 514, bei Montage um 90° gedrehter Socket-Blenden



Zubehör:

- Befestigungsbolzen für Socket, siehe Seite 516

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

Für Schranktiefe mm	VE	Best.-Nr.
400	4 St.	2907.000
500	4 St.	2908.000
600	4 St.	2913.000



Zubehör:

- Kabelbinder 2597.000, siehe Seite 667