

# Türen/Verschlüsse

## Verschluss-Systeme



### Verschluss-System Ergoform-S

Der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt.

**Material:**

– Zink-Druckguss

**Oberfläche:**

– Pulverbeschichtet

				
	Standard	Standard für Kunststoff-Schaltschränke KS	Spezial mit Sicherheits-Einsatz, Schließung E1 <sup>1)</sup>	Spezial vorbereitet für Verschluss-System ASSA
	<b>Best.-Nr.</b>			
RAL 7035 mit braunem Griff	–	–	<b>2456.500</b>	–
Braun	–	–	–	<b>2453.000</b>
Matt vernickelt	<b>2452.000</b>	–	–	–
RAL 7035	<b>2435.000</b>	<b>1490.010</b>	–	–
RAL 7035 mit braunem Griff und Lasche	<b>2455.010</b>	–	–	–
<b>Verschluss-Einsätze, Ausführung A</b>				
7 mm Vierkant	2460.000	2460.000	–	–
8 mm Vierkant	2461.000	2461.000	–	–
7 mm Dreikant	2462.000	2462.000	–	–
8 mm Dreikant	2463.000	2463.000	–	–
Schraubendreher	2464.000	2464.000	–	–
Daimler-Einsatz	2465.000	2465.000	–	–
3 mm Doppelbart	2466.000	2466.000	–	–
Fiat	2307.000	2307.000	–	–
6,5 mm Dreikant (CNOMO)	2460.650	2460.650	–	–
<b>Sicherheits- und Druckknopf-Einsätze</b>				
Sicherheits-Einsatz, Schließung Nr. 3524 E <sup>2)</sup>	2467.000	2467.000	–	–
Druckknopf-Einsatz	2468.000	2468.000	–	–
Druckknopf- und Sicherheits-Einsatz <sup>2)</sup>	2469.000 <sup>3)</sup>	2469.000 <sup>3)</sup>	–	–
<b>Profilhalbzylinder</b>				
nach DIN 18 252 <sup>4)</sup>	9785.040	9785.040	–	–
	9785.042 <sup>5)</sup>	9785.042 <sup>5)</sup>	–	–

<sup>1)</sup> Nur für Anwendung im Bereich VW, Audi, SEAT, SkodaAuto, Lieferung ohne Schlüssel

<sup>2)</sup> mit 2 Schlüsseln

<sup>3)</sup> Schließung Nr. 2123, andere Schließung nicht möglich

<sup>4)</sup> mit 3 Schlüsseln je Verschluss-Einsatz

<sup>5)</sup> VE = 2 Stück, Schließung innerhalb einer VE gleichschließend, unterschiedliche VEs nicht gleichschließend