

Türen/Verschlüsse

Verschluss-Systeme



Vorreiberverschlüsse

	mit Doppelbart-Einsatz	mit Sicherheitszylinder-Einsatz ³⁾	mit Doppelbart-Einsatz	mit Sicherheitszylinder-Einsatz ³⁾	mit Sicherheits-Einsatz, Schließung E ¹⁾ RAL 7035	mit Doppelbart-Einsatz
Material: Gehäuse	Zink-Druckguss, vernickelt		glasfaserverstärktes Polyamid			Komplett aus Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
	Best.-Nr.					
	2520.000	2530.000	2420.000	2430.000	2540.500	2304.000

Verschluss-Einsätze

7 mm Vierkant	2523.000	-	2460.000	-	-	-
8 mm Vierkant	2526.000	-	2461.000	-	-	-
7 mm Dreikant	2527.000	-	2462.000	-	-	-
8 mm Dreikant	2528.000	-	2463.000	-	-	-
Schraubendreher	-	-	2464.000	-	-	-
Daimler-Einsatz	2522.000	-	2465.000	-	-	-
3 mm Doppelbart	2483.000	-	2466.000	-	-	-
Fiat	-	-	2307.000	-	-	-
6,5 mm Dreikant (CNOMO)	-	-	2460.650	-	-	-

Sicherheitszylinder-Einsätze

mit Schließung Nr. 3524 E ²⁾	-	-	2571.000	-	-	-
--	---	---	----------	---	---	---

¹⁾ Nur für Anwendung im Bereich VW, Audi, SEAT, SkodaAuto, Lieferung ohne Schlüssel

²⁾ mit 2 Schlüsseln

³⁾ Schließung Nr. 3524 E



Verschluss-Einsätze

Ausführung	A	C	D	E	F
Material	Zink-Druckguss	Zink-Druckguss	Zink-Druckguss	Kunststoff	Zink-Druckguss
Länge	27 mm	41 mm	47 mm		
	Best.-Nr.				
7 mm Vierkant	2460.000	2523.000	-	-	8611.100
8 mm Vierkant	2461.000	2526.000	-	1488.000	8611.110
7 mm Dreikant	2462.000	2527.000	-	-	8611.120
8 mm Dreikant	2463.000	2528.000	-	1486.000	8611.130
Schraubendreher	2464.000	-	-	-	8611.140
Daimler-Einsatz	2465.000	2522.000	-	-	8611.150
3 mm Doppelbart	2466.000	2483.000	2484.000	1492.000	8611.160
Fiat	2307.000	-	-	-	8611.170
6,5 mm Dreikant (CNOMO)	2460.650	-	-	-	8611.220