

# Türen/Verschlüsse

## Tür, innen



### Montage-Lochleiste

#### für AE-Edelstahl

Zum vertikalen Anbau an den Gewindebolzen der Tür, zum Befestigen von

- Montagestegen für AE, siehe Seite 575
- Türarretierung 2519.000, siehe Seite 578

Lochung Ø 3,7 mm im DIN-Maßraster 25 mm

#### Material:

- Stahlblech

#### Oberfläche:

- Verzinkt

#### Lieferumfang:

- VE = 20 St., inkl. Muttern und Fächerscheiben

Passend für AE	Länge mm	Best.-Nr.
1012.600, 1014.600	698	<b>2310.076</b>
1016.600, 1018.600	938	<b>2310.100</b>
1017.600, 1019.500, 1019.600	1138	<b>2310.120</b>

#### + Zubehör:

- Blechschrauben, siehe Seite 625



### Ablagepult

Für Programmier-Geräte etc. vorbereitet zur Montage am Türrohrahmen von TS, SE, CM, PC oder an genügend großen Flächen.

Im Servicefall schnell ausgeklappt mit einem Maximum an Aufstellfläche, nach Gebrauch Platz sparend zwischen den Türrohrahmen versenkt.

#### Belastbarkeit:

- max. 30 kg

#### Material:

- Stahlblech

#### Farbe:

- RAL 7035

Aufstellfläche		Für Türbreite mm	Best.-Nr.
Breite mm	Tiefe mm		
413	400	600	<b>4638.600</b>
613	400	800	<b>4638.800</b>



### Schaltplanpult

Zur Ablage von Schaltplänen bei Fehlersuche und Wartungsarbeiten. Die Schaltplanpulte lassen sich entsprechend der Türbreite anreihen. Montage erfolgt am Türrohrahmen.

#### Material:

- Ablagepult: Polypropylen
- Befestigungswinkel: Zink-Druckguss

#### Farbe:

- Ähnlich RAL 7035

#### Lieferumfang:

- Schaltplanpult (Breite 210 mm)
- Inkl. Befestigungsmaterial

Für Schränke	VE	Best.-Nr.
TS, SE, CM, TP, PC	1 St.	<b>4120.000</b>

Für Türbreite mm	Notwendige/mögliche Anzahl Schaltplanpulte	
	min.	max.
400	1	1
500	1	1
600	2	2
800	2	3
1000	3	3



### CD-/DVD-Box

mit Doppelklebeband auf allen Ebenen, sauberen Flächen zu befestigen.

#### Fassungsvermögen:

- Max. 10 CDs/DVDs

#### Material:

- Polyamid

#### Farbe:

- RAL 7033

VE	Best.-Nr.
1 St.	<b>2446.000</b>