

### Montageschiene 23 x 23 mm für Flex-Block

Werkzeugloser Einbau mittels Stecksystem in die Flex-Block Tiefe in zwei Ebenen möglich.  
Zum Einbau von Kabelabfangschiene.

#### Einbaumöglichkeiten:

- In Breite und Tiefe

#### Material:

- Stahlblech

#### Oberfläche:

- Verzinkt

#### Lieferumfang:

- 12 Montageschienen
- Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage

Länge mm	Für Breite/Tiefe mm	VE	Best.-Nr.
245	400	12 St.	<b>4169.500</b>
345	500	12 St.	<b>4170.500</b>
445	600	12 St.	<b>4171.500</b>
645	800	12 St.	<b>4172.500</b>



#### Zubehör:

- Kabelabfangschiene (4193.000 usw.), siehe Seite 665



### PS Montage-Chassis 23 x 73 mm

für TS, SE

#### Einbaumöglichkeiten:

- am vertikalen Schrankprofil
  - direkt über Kombi-Haltestücke TS
  - über Adapterschiene für PS-Kompatibilität in Verbindung mit Kombi-Haltestücken PS
- am horizontalen Schrankprofil
  - direkt über Kombi-Haltestücke PS

#### Material:

- Stahlblech

#### Oberfläche:

- Verzinkt

Länge mm	Für BHT mm	VE	Best.-Nr.
295	400	4 St.	<b>4374.000</b>
395	500	4 St.	<b>4375.000</b>
495	600	4 St.	<b>4376.000</b>
695	800	4 St.	<b>4377.000</b>
895	1000	4 St.	<b>4382.000</b>
1095	1200	4 St.	<b>4378.000</b>
1695	1800	4 St.	<b>4379.000</b>
1895	2000	4 St.	<b>4380.000</b>
2095	2200	4 St.	<b>4381.000</b>



#### Zusätzlich wird benötigt:

- Kombi-Haltestücke PS/TS, siehe Seite 620



#### Zubehör:

- Schrauben, siehe Seite 625
- Kabelbinder für Schnellmontage 2597.000, siehe Seite 667
- Schiebemuttern, siehe Seite 624

#### Ausbaubeispiele:

Siehe Seite 598

