

### Universalleuchte mit integriertem Bewegungsmelder

#### Vorteile:

- Isoliertes Kunststoffgehäuse
- Effiziente Kompaktleuchtstoffröhre
- Einfache Befestigung der Leuchte am Schrank

#### Material:

- Kunststoff

#### Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsclips

#### ! Zusätzlich wird benötigt:

- Anschlusszubehör, siehe Seite 639



Technische Daten	Steckdose	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Best.-Nr.	Approbationen
18 W, 110 – 240 V, 50 – 60 Hz	Schuko	343	95	55	<b>4155.110</b>	VDE
	-	343	95	55	<b>4155.010</b>	VDE
	-	343	95	55	<b>4155.510</b>	UL

### Komfortleuchte

#### ohne Türpositionsschalter

Technische Daten	Steckdose	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Best.-Nr.	Approbationen
14 W, 100 – 240 V, 50/60 Hz	Schuko	452	117	50	<b>4139.140</b>	ENEC
18 W, 100 – 240 V, 50/60 Hz	Schuko	682	117	50	<b>4139.180</b>	ENEC
30 W, 100 – 240 V, 50/60 Hz	Schuko	987	117	50	<b>4139.300</b>	ENEC



#### mit Türpositionsschalter

Technische Daten	Steckdose	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Best.-Nr.	Approbationen
14 W, 100 – 240 V, 50/60 Hz	Schuko	452	117	50	<b>4139.150</b>	ENEC
18 W, 100 – 240 V, 50/60 Hz	Schuko	682	117	50	<b>4139.190</b>	ENEC
30 W, 100 – 240 V, 50/60 Hz	Schuko	987	117	50	<b>4139.350</b>	ENEC



#### ! Zusätzlich wird benötigt:

- Anschlusszubehör, siehe Seite 639

### Standardleuchte

#### ohne Türpositionsschalter

Technische Daten	Steckdose	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Best.-Nr.	Approbationen
14 W, 230 V, 50 Hz	Schuko	452	117	50	<b>4138.140</b>	ENEC
18 W, 230 V, 50 Hz	Schuko	682	117	50	<b>4138.180</b>	ENEC
30 W, 230 V, 50 Hz	Schuko	987	117	50	<b>4138.300</b>	ENEC
14 W, 120 V, 60 Hz	USA	452	117	50	<b>4138.240</b>	cURus
18 W, 120 V, 60 Hz	USA	682	117	50	<b>4138.280</b>	cURus
30 W, 120 V, 60 Hz	USA	987	117	50	<b>4138.400</b>	cURus



#### mit Türpositionsschalter

Technische Daten	Steckdose	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Best.-Nr.	Approbationen
14 W, 230 V, 50 Hz	Schuko	452	117	50	<b>4138.150</b>	ENEC
18 W, 230 V, 50 Hz	Schuko	682	117	50	<b>4138.190</b>	ENEC
30 W, 230 V, 50 Hz	Schuko	987	117	50	<b>4138.350</b>	ENEC
14 W, 120 V, 60 Hz	USA	452	117	50	<b>4138.250</b>	cURus
18 W, 120 V, 60 Hz	USA	682	117	50	<b>4138.290</b>	cURus
30 W, 120 V, 60 Hz	USA	987	117	50	<b>4138.450</b>	cURus



#### ! Zusätzlich wird benötigt:

- Anschlusszubehör, siehe Seite 639