

Anschlusszubehör

Zum Zeit sparenden und einfachen Anschluss der Leuchten können folgende Komponenten verwendet werden:



Zubehör:

– Kabelbinder für Schnellmontage, siehe Seite 667

Anschlussleitung für	UL	Länge mm	VE	Best.-Nr.	
				Orange	Grau
1 Einspeisung (mit Buchse, ohne Stecker)	–	3000	5 St.	4315.100	–
1 Einspeisung (mit Buchse und Zugentlastung, ohne Stecker)	■	3000	1 St.	–	4315.150
2 Durchgangsverdrahtung (mit Buchse und Stecker)	■	600	1 St.	–	4315.450
2 Durchgangsverdrahtung/Einspeisung über Anschlusselement 2507.500 (mit Buchse und Stecker)	–	600	5 St.	4315.400	–
	–	1000		4315.200	–
	–	4000		4315.600	–

Türpositionsschalter mit Einbauszubehör	UL	Länge mm	Technische Daten	VE	Best.-Nr.		
					Orange	Gelb	Grau
3 mit Anschlussleitung (nicht erforderlich für Universal-leuchten und Standard-/Komfort-leuchten mit integriertem Türpositionsschalter)	–	600	240 V, 6 A 125 V (DC), 8 A 24 V, 6 A 24 V (DC), 6 A	1 St.	4315.520	–	–
		1000		1 St.	4315.320	–	–
	■	600		1 St.	–	–	4315.550
		1000		1 St.	–	–	4315.350
ohne Anschlussleitung	■	–	1 St.	4127.010			
4 mit Anschlussleitung (für Kompaktleuchte)	–	600		1 St.	–	4315.710	–
	■	600		1 St.	–	–	4315.720

Türpositionsschalter mit Kipphebel	UL	Technische Daten	VE	Best.-Nr.
5 ohne Anschlussleitung, für TS Schränke mit eingebautem Schwenkrahmen, groß. Die Betätigung des Kipphebels erfolgt über den Türrohrrahmen der Stahlblechtür oder bei Sichttüren über einen im Lieferumfang enthaltenen Adapter.	■	240 V, 6 A 125 V (DC), 8 A 24 V, 6 A 24 V (DC), 6 A	1 St.	4127.210

Anschlusselement mit Leitungsschutzschalter 10 A	VE	Best.-Nr.
6 Montagekosten reduzieren: Systemleuchten und Arbeitsplatzleuchten werden über die Anschlussleitung schnell und sicher eingespeist. Für selbst konfigurierte Leitungen ist der Stecker 2507.200 zu verwenden. Anschlusselement zum Aufschnappen auf Hutschiene.	1 St.	2507.500

Für Eigenkonfektionierung	VE	Best.-Nr.
7 Buchsen für Einspeisung Durchgangsverdrahtung	5 St.	2507.100
Stecker für Anschlusselement Durchgangsverdrahtung	5 St.	2507.200
T-Verteiler mit 2 Buchsen, 1 Stecker	5 St.	2507.300
Stecker für Türpositionsschalter-Leitung	5 St.	2507.400

- 1 Anschlussleitung für Einspeisung
- 2 Anschlussleitung für Durchgangsverdrahtung/Einspeisung
- 3 Türpositionsschalter mit Anschlussleitung

