

19"-Ausbautechnik

Gleitschienen



Gleitschienen, tiefenvariabel, 1 HE

für Server- und Netzwerkschränke mit zwei zölligen Montageebenen, ohne zusätzlichen HE Verlust

Zur direkten Befestigung an der 482,6 mm (19")-Systembohrung der Befestigungsprofile. Die Gleitschienen werden jeweils auf die benötigte Länge ausgezogen und zwischen der vorderen und hinteren Montageebene am 19"-Raster befestigt.

Belastbarkeit:

- 20 kg statische Last

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Verzinkt

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

19"-Ebenenabstand mm	Auflagefläche mm	VE	Best.-Nr.
390 - 550	30	2 St.	7063.750
550 - 750	30	2 St.	7063.752

Hinweis:

- Durch die dünne Auflagefläche von nur ca. 0,8 mm Stärke wird in der Regel eine Überschreitung des HE-Rasters vermieden, sofern die Komponenten eine max. Höhe von 43,5 mm nicht überschreiten, dadurch können auch mehrere Geräte ohne Versatz problemlos übereinander angeordnet werden

Gleitschienen

für TS Adapter-Profil

mit beidseitiger Befestigung zwischen den vorderen und hinteren Adapter-Profilen, 482,6 mm (19") bzw. Adapter-Stücken, 482,6 mm (19").

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Verzinkt

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Für Schranktiefe mm	VE	Best.-Nr.
500	10 St.	8613.150
600	10 St.	8613.160
800	10 St.	8613.180

! Zusätzlich wird benötigt:

- Adapter-Profil, 482,6 mm (19"), siehe Seite 683 oder
- Adapter-Stücke, 482,6 mm (19"), siehe Seite 684

Gleitschienen

für TS Adapter-Profil

mit einseitiger Befestigung an den Adapter-Profilen, 482,6 mm (19")

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Verzinkt

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Länge mm	VE	Best.-Nr.
270	10 St.	4531.000

! Zusätzlich wird benötigt:

- Adapter-Profil, 482,6 mm (19"), siehe Seite 683