

Schiene

für EMV-Schirmbügel und Zugentlastung

Kombinierte Schiene zur Zugentlastung und EMV-Kontaktierung von eingeführten Kabeln.

Ausführung:

- C-Profileschiene zur Aufnahme von Kabelschellen
- Hammerkopfausschnitte im 40 mm-Raster für Kabelabfangung mittels Kabelbinder

Vorteile:

- Zusätzliche Kontaktierung über vorhandene Bohrungen (Ø 9 mm) links oder rechts auf der Schiene
- Vorbereitet für werkzeuglose Montage von EMV-Schirmbügel

Einbaumöglichkeiten:

- am horizontalen/vertikalen TS, SE, PC Schrankprofil
- auf Montageplatte, auch ohne Haltebügel montierbar

Material:

- Aluminium-Strangpressprofil

Oberfläche:

- Chromfrei passiviert

Lieferumfang:

- 1 Schiene
- 2 Haltebügel
- Befestigungsmaterial

Weitere technische Informationen:

Finden Sie im Internet

Für Schrankbreite mm	Länge mm	VE	Best.-Nr.
600	553	1 St.	2388.650
800	753	1 St.	2388.850
1000	953	1 St.	2388.050
1200	1153	1 St.	2388.125

! Zusätzlich wird benötigt:

- EMV-Schirmbügel, siehe Handbuch 34, Seite 641
- Kabelschellen, siehe Handbuch 34, Seite 666

+ Zubehör:

- Halte- bzw. Distanzstück, siehe Handbuch 34, Seite 621
- Schnellmontageblock, siehe Handbuch 34, Seite 621
- Winkelstück, siehe Handbuch 34, Seite 621
- Erdungsbänder, siehe Handbuch 34, Seite 644
- Flachband-Erder, siehe Handbuch 34, Seite 644

⇐ Alternativ kann eingesetzt werden:

- C-Profileschienen 30/15, siehe Handbuch 34, Seite 612



Haltewinkel C-Profil

zur Befestigung am horizontalen Profil

Für die schnelle Befestigung am horizontalen Schrankprofil oder zur kaskadierten Kabelführung zwischen zwei horizontalen System- oder Montagechassis.

Einbaumöglichkeiten:

- Am horizontalen TS Schrankprofil
- Am horizontalen SE Schrankprofil unten
- Am horizontalen SE Schrankprofil oben, in der Tiefe
- An Schränken und Schienen mit Rechteck-Systembohrung 12,5 x 10,5 mm
- Am vertikalen TS, SE Schrankprofil über Adapter-schiene für PS-Kompatibilität

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Verzinkt

Lieferumfang:

- Haltewinkel, links
- Haltewinkel, rechts
- Inkl. Befestigungsmaterial

VE	Best.-Nr.
8 St.	7091.100

! Zusätzlich wird benötigt:

- C-Profileschienen, siehe Handbuch 34, Seite 613

🔪 Montagehinweis:

- Je C-Profileschiene werden zwei Haltewinkel zur Befestigung benötigt

+ Zubehör:

- TS System-Chassis 17 x 73 mm, siehe Handbuch 34, Seite 606
- Adapterschiene, siehe Handbuch 34, Seite 610

