



Sammelschienensystem HB 34, Seite 212 **OM-Adapter** HB 34, Seite 219

Material:

- Polyamid
- Brandverhalten gemäß UL 94

Farbe:

- RAL 7035

Hinweis:

- Geeignet zur Aufrastmontage auf Gerätetragschienen 35 mm (7,5/15 mm hoch) nach DIN EN 60 715 oder RiLine Geräteadapter-Kombinationen (OM-Adapter/-Träger)

Approbationen:

- UL 4248-1
- UL 4248-4
- UL 4248-8

Weitere technische Informationen:

Finden Sie im Internet

Bemessungsbetriebsstrom max. 30 – 60 A

| | | CC | J | J | Seite |
|---|----|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| Sicherungstyp (Class) | | CC | J | J | |
| Bemessungsbetriebsstrom max. A | | 30 | 30 | 60 | |
| Bemessungsbetriebsspannung V, ~ | | 600, 3~ | 600, 3~ | 600, 3~ | |
| Polzahl | | 3-polig | 3-polig | 3-polig | |
| Sicherungsstandard | | UL 248-4 | UL 248-8 | UL 248-8 | |
| Sicherungsgröße mm | | 10 x 38 | 21 x 57 | 27 x 60 | |
| Spannung Leuchtmelder V | | 110 - 600 | 110 - 600 | 110 - 600 | |
| Anschluss von Rundleitern mm ² | | 0,75 - 25 | 1,5 - 50 | 2,5 - 50 | |
| Anschluss von Rundleitern | | AWG 8 - 18 | AWG 1 - 18 | AWG 1 - 14 | |
| Breite mm | | 54 | 108 | 120 | |
| Höhe mm | | 81 | 115 | 118 | |
| Best.-Nr. | | 9345.005 | 9345.015 | 9345.035 | |
| | VE | 4 St. | 2 St. | 2 St. | |