

Luft/Wasser-Wärmetauscher

Leistungsklasse 1250 – 3000 W, Wandanbau

Best.-Nr.	VE	3215.100	3373.100	3373.500	3374.504	3374.100	Seite
Wasserführende Teile	Edelstahl (1.4571)	-	-	-	■	-	
	Kupfer/Messing (Cu/CuZn)	■	■	■	-	■	
Temperaturregelung	Basiscontroller (werkseitige Einstellung +35°C)	-	■	-	-	■	
	e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35°C)	-	-	■	■	-	
	Thermostatisch gesteuertes Magnetventil	■	-	-	-	-	
Gesamtkühlleistung L35 W10, 200 l/h kW		1,25	-	-	-	-	
Gesamtkühlleistung L35 W10, 400 l/h kW		1,3	2	2	2,8	3	
Bemessungsbetriebsspannung V, ~, Hz		230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	
Breite mm		200	400	400	400	400	
Höhe mm		950	950	950	950	950	
Tiefe mm		100	145	145	145	145	
Nennleistung P _{el} 50/60 Hz W		83 / 85	110 / 140	110 / 140	169 / 232	169 / 232	
Bemessungsstrom max. A		0,38 / 0,4	0,49 / 0,61	0,49 / 0,61	0,76 / 1,01	0,76 / 1,01	
Vorsicherung A		4	4	4	4	4	
Betriebstemperaturbereich		+1°C...+70°C	+1°C...+70°C	+1°C...+70°C	+1°C...+70°C	+1°C...+70°C	
Einstellbereich		+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	
Wasservorlauftemperatur		+1°C...+30°C	+1°C...+30°C	+1°C...+30°C	+1°C...+30°C	+1°C...+30°C	
Wasseranschluss	½" Schlauchtülle	■	■	■	■	■	
	G ¾" Außengewinde	-	■	■	■	■	
Zulässiger Betriebsdruck (p max.) bar		1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	
Luftleistung der Ventilatoren (freiblasend) m³/h		680 / 735	880 / 950	880 / 950	1150 / 1300	1150 / 1300	
Gewicht kg		13,0	20,0	20,0	23,0	23,0	
Zubehör							
Kondensatschlauch	1 St.	3301.612	3301.612	3301.612	3301.612	3301.612	377
Türpositionsschalter	1 St.	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	639
Ringkerntransformator Primäranschluss 115 V/400 V		s. Seite	-	-	-	-	382
Fitting G ¾"	2 St.	-	3201.900	3201.900	3201.900	3201.900	378
Abgleichventil		s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	378
Digitale Schaltschrankinnen-Temperaturanzeige und -regler		-	-	-	-	-	
SK-BUS-System	1 St.	-	-	3124.100	3124.100	-	382
Schnittstellenkarte	1 St.	-	-	3124.200	3124.200	-	381



LCP – Liquid Cooling Package

Siehe Seite 360

Neu