

Luft/Wasser-Wärmetauscher

Leistungsklasse 3000 – 5000 W, Wandanbau

Best.-Nr.	VE	3374.500	3375.504	3375.100	3375.500	Seite
Wasserführende Teile	Edelstahl (1.4571)	-	■	-	-	
	Kupfer/Messing (Cu/CuZn)	■	-	■	■	
Temperaturregelung	Basiscontroller (werkseitige Einstellung +35°C)	-	-	■	-	
	e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35°C)	■	■	-	■	
Gesamtkühlleistung L35 W10, 200 l/h W		-	-	-	-	
Gesamtkühlleistung L35 W10, 400 l/h kW		3	4,5	5	5	
Bemessungsbetriebsspannung V, ~, Hz		230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	
Breite mm		400	450	450	450	
Höhe mm		950	1400	1400	1400	
Tiefe mm		145	220	220	220	
Nennleistung P _{el} 50/60 Hz W		169 / 232	178 / 232	178 / 232	178 / 232	
Bemessungsstrom max. A		0,76 / 1,01	0,78 / 1,01	0,78 / 1,01	0,78 / 1,01	
Vorsicherung A		4	4	4	4	
Betriebstemperaturbereich		+1°C...+70°C	+1°C...+70°C	+1°C...+70°C	+1°C...+70°C	
Einstellbereich		+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	
Wasservorlauftemperatur		+1°C...+30°C	+1°C...+30°C	+1°C...+30°C	+1°C...+30°C	
Wasseranschluss	½" Schlauchtülle	■	■	■	■	
	G ¾" Außengewinde	■	■	■	■	
Zulässiger Betriebsdruck (p max.) bar		1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	
Luftleistung der Ventilatoren (freiblasend) m³/h		1150 / 1300	1490 / 1660	1490 / 1660	1490 / 1660	
Gewicht kg		23,0	39,0	39,0	39,0	

Zubehör

Kondensatschlauch	1 St.	3301.612	3301.612	3301.612	3301.612	377
Türpositionsschalter	1 St.	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	639
Ringkerntransformator Primäranschluss 115 V/400 V		-	-	-	-	
Fitting G ¾"	2 St.	3201.900	3201.900	3201.900	3201.900	378
Abgleichventil		s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	378
Digitale Schaltschrankinnen-Temperaturanzeige und -regler		-	-	-	-	
SK-BUS-System	1 St.	3124.100	3124.100	-	3124.100	382
Schnittstellenkarte	1 St.	3124.200	3124.200	-	3124.200	381

Systemausbau



Chiller TopTherm

Siehe Seite 361