

Luft/Wasser-Wärmetauscher



Zubehör für Klimatisierung Seite 369 Chiller Seite 361 Software Therm Seite 385

Farbe:

– RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529:

– IP 55

Kühlmedium:

– Wasser (Spezifikation siehe Internet)

Lieferumfang:

- Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
- Bohrschablone
- Dicht- und Befestigungsmaterial

Hinweis:

- Sicherungsautomat 3-polig verwenden

Approbationen:

Finden Sie im Internet

Kennlinienfelder:

Finden Sie im Internet

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

Leistungsklasse 7000 W, Wandanbau

Best.-Nr.	VE	3216.480	Seite
Wasserführende Teile	Kupfer/Messing (Cu/CuZn)	■	
Temperaturregelung	Thermostatisch gesteuertes Magnetventil	■	
Gesamtkühlleistung L35 W10, 500 l/h kW		7	
Gesamtkühlleistung L35 W20, 500 l/h kW		4,5	
Bemessungsbetriebsspannung V, ~, Hz		400, 3~, 50 460, 3~, 60	
Breite mm		450	
Höhe mm		1800	
Tiefe mm		300	
Bemessungsstrom max. A		1,4 / 1,6	
Vorsicherung A		4	
Betriebstemperaturbereich		+1°C...+70°C	
Einstellbereich		+20°C...+55°C	
Wasservorlauftemperatur		+1°C...+30°C	
Zulässiger Betriebsdruck (p max.) bar		1 - 10	
Luftleistung der Ventilatoren (freiblasend) m³/h		3630 / 4670	
Gewicht kg		79,0	
Zubehör			
Türpositionsschalter	1 St.	4127.010	639
Kondensatschlauch	1 St.	3301.612	377
Abgleichventil		s. Seite	378