

# Schaltschrank-Heizungen



Zubehör für Klimatisierung Seite 369 Software Therm Seite 385

## Lieferumfang:

- PTC-Heizung
- Schnellanschlussklemme
- Befestigungsmaterial

## Hinweis:

- Für eine exakte Temperaturregelung im Schaltschrank wird der Schaltschrank-Innentemperaturregler oder der digitale Schaltschrankinnen-Temperaturanzeige und -regler empfohlen.


- Um Kondensation an Baugruppen zu vermeiden, wird zur Regelung der Heizung der Hygrostat empfohlen.
- In größeren Schaltschränken wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung am besten durch den Einbau mehrerer Heizgeräte mit kleinerer Leistung erzielt
- Generell empfiehlt sich der Einbau von Heizungen auch, um Kondenswasserbildung zu verhindern.

## Approbationen:

- UR
- cUR
- CSA

## Technik im Detail:

Finden Sie im Internet



## Dauerheizleistung 10 – 150 W, ohne Lüfter

Best.-Nr.	VE	3105.310	3105.320	3105.330	3105.340	3105.350	3105.360	3105.370	Seite
Breite (B) mm		45	45	64	64	64	90	90	
Höhe (H) mm		120	120	155	155	230	165	180	
Tiefe (T) mm		46	46	56	56	56	75	75	
<b>Dauerheizleistung bei T<sub>u</sub> = 10 °C W</b>		<b>8 - 10</b>	<b>18 - 20</b>	<b>23 - 30</b>	<b>49 - 50</b>	<b>63 - 75</b>	<b>86 - 100</b>	<b>130 - 150</b>	
Bemessungsbetriebsspannung V, ~, Hz		110 - 240, 1~, 50/60	110 - 240, 1~, 50/60	110 - 240, 1~, 50/60	110 - 240, 1~, 50/60	110 - 240, 1~, 50/60	110 - 240, 1~, 50/50	110 - 240, 1~, 50/60	
Vorsicherung A		2	2	4	4	4	4	4	
<b>Zubehör</b>									
Schaltschrank-Innentemperaturregler	1 St.	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	379
Hygrostat	1 St.	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	380
Digitale Schaltschrankinnen-Temperaturanzeige und -regler	1 St.	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	379
Aufsteckadapter	1 St.	3110.200	3110.200	3110.200	3110.200	3110.200	3110.200	3110.200	380