



150/25

273807 roh
 273929 elox.
 273927 RAL9010
 273930 Sonder.

**Abwicklung:
 450mm**

sichtbare Breite :
186.23 mm

----- Sichtfläche

Zg. unvollständig vermasst, nur gültig mit dxf/dwg/CATPart/CatDrawing

Allgemeintoleranz (Länge,Winkel,Rundung): mittel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------------|-----------|-------|------------|-------------|---|---|----------------|------------|--|
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | EN 12020-2 | |
| Status | R innen | R aussen | Werkstoff | Farbe | Oberfläche | Querschnitt | Volumen | Gewicht | allg. Toleranz | | |
| Akt. | Folg. | a) b) c) | | | | | | <small>Für die technischen Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese technische Unterlage weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden.</small> | | | |
| SFS Flexo Steckdeckel 150/25 | | | | | | | Massstab | Gezeichnet | 05.10.06 | msie | |
| | | | | | | |  | Geprüft | | | |
| | | | | | | | | SAP | 273807 | | |
| | | | | | | | ersetzt | | | | |
|  | | | | | | | Engineering Nefenstrasse 30 9435 Heerbrugg +41 71 727 60 60 | | 10144-114-00 | | |