

TECHNISCHE DATEN SGF-GELENKSCHLEIBEN TECHNICAL DATA SGF-FLEXIBLE COUPLINGS



Bezeichnung Product name	SGF-Gelenkscheibe Nr. SGF - Product Nr.	Nenn Drehmoment Nominal torque	Außen Ø Outer Ø	Verschraubungs- teilkreis Bolt circle diameter BCD	Mittelloch Ø Center hole Ø	Einbaubreite Width	Buchseninnen- durchmesser Bushing inner diameter	Gewindetyp der Verschraubung Thread type	Gewicht Weight
		[Nm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[]	[kg]
SGFlex-075.01	GA000-017	100	101	75	39	16	10,15	6 x M10	0,16
SGFlex-075.02	GA000-024	210	101	75	39	24	10,15	6 x M10	0,24
SGFlex-080.01	GA000-023	230	115	80	40	20	12,15	6 x M12	0,32
SGFlex-080.02	GA000-013	260	115	80	40	22	12,15	6 x M12	0,36
SGFlex-085.01	GA000-025	210	120	85	40	18	10,15	6 x M10	0,30
SGFlex-096.01	GA000-036	240	131	96	51	18	10,15	6 x M10	0,33
SGFlex-096.02	GA000-029	420	132	96	46	30	12,15	6 x M12	0,53
SGFlex-106.01	GA000-014	280	143	106	63	18	14,09	6 x M14	0,37
SGFlex-106.02	GA000-014-Z1	280	143	106	63	18	10,15 / 14,09	3 x M10 / 3 x Ø 14,09 mm	0,40
SGFlex-106.03	GA000-014-Z2	280	143	106	63	18	10,15	M10	0,43
SGFlex-120.01	GA000-012	400	160	120	70	20	14,09	M14	0,45
SGFlex-120.02	GA000-012-Z1	400	160	120	70	20	10,15 / 14,09	3 x M10 / 3 x Ø 14,09 mm	0,49
SGFlex-120.03	GA000-012-Z2	400	160	120	70	20	10,15	M10	0,53
SGFlex-120.04	GA000-016	480	162	120	65	30	16,15	M16	0,80
SGFlex-120.05	GA000-015	740	162	120	65	30	16,15	M16	0,78
SGFlex-140.01	GA000-018	1120	195	140	70	33	16,15	M16	1,42
SGFlex-140.02	GA000-018-Z1	1120	195	140	70	33	18,15	M18	1,34
SGFlex-140.03	GA000-018-Z2	1120	195	140	70	33	16,15 / 21,9	3 x M16 / 3 x Ø 21,9 mm	1,29
SGFlex-140.04	GA000-019-Z1	1400	195	140	70	33	16,15	M16	1,45
SGFlex-140.05	GA000-019	1400	195	140	70	33	18,15	M18	1,37
SGFlex-140.06	GA000-019-Z2	1400	195	140	70	33	16,15 / 21,9	3 x M16 / 3 x Ø 21,9 mm	1,32
SGFlex-160.01	GA000-028	1250	225	160	80	45,2	26,1	M24	2,06
SGFlex-160.02	GA000-026	1550	218	160	80	33	20,15	M20	1,59
SGFlex-180.01	GA000-030	1300	237	180	98	47	22,15	M22	2,08
SGFlex-180.02	GA000-027	2040	237	180	98	37	22,15	M22	1,90
SGFlex-220.01	S34	2195	281	220	125	37	24,15	M24	2,55
SGFlex-220.02	GA000-003	3240/1730	280	220	126	37	24,15	M24	2,55