


SERIE 67



**RUOTE MONOLITICHE IN RESINA TERMOINDURENTE PER
ALTE TEMPERATURE
SUPPORTO FISSO TIPO PX**

Descrizione ruota




Ruota: monolitica in resina termoindurente, resistente a temperature comprese tra -20°C e +300°C.

Organi di rotolamento: Il mozzo è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale.

Descrizione supporto

Supporto pesante tipo PX (portata massima 750 daN)



Supporto costituito da una forcella in acciaio inox AISI 304