

# 滑动式方形插销



## ■ 中程·旋转式开关

RoHS

①代号	类型		④材质	⑤表面处理
LCFSMD	中程	旋转式开关	SUS304	拉丝

2-M4用锥形孔

座扣A

座扣B

LCFSMD

视角标准：第一视角

①代号 - ②规格  
LCFSMD - 60

订购编号示例

型号		标配件	参考重量(kg/pcs)
①代号	②规格		
LCFSMD	60	座扣A (1PCS) 座扣B (1PCS)	0.108

## ■ 中程·弹片式锁定

①代号	类型		④材质	⑤表面处理
LCFSMA	弹片式锁定	中程	SUS304	震动抛光

6-d  
D锥孔

LCFSMA

视角标准：第一视角

①代号 - ②L  
LCFSMA - L5 0

订购编号示例

型号		L <sub>1</sub>	G <sub>1</sub>	G	G <sub>2</sub>	G <sub>3</sub>	E	A <sub>1</sub>	A	b	C	F	a	锥孔		参考重量 (kg/pcs)
①代号	②L													d	D	
LCFSMA	50	34	38	25	38	28	12	27	12	13	12.5	12.5	4	3.5	7	0.06
	65	47	45	31	45	32	15	28	12.5	15	15	13.5	5	4.2		0.1

	数量分类	小单	中大单	大单		数量	1-9	10~
	数量	1-50	51-100	101~		价格	100%	另行报价
交货期	通常	7工作日	现询	优惠价				

G1 手柄手轮拉手  
合页门组件