

紧凑型脚轮


平底活动型 - 中重载型

大批量
订购
bulk order

■ 平底活动型 - 中重载型




| ①代号 | 支架 | | | | 轮部 | | | | |
|-----------|-------|------|------|------|------|-----|-------------|-----|-------|
| | 类型 | 材质 | 表面处理 | 底板类型 | 刹车形式 | ②代号 | 材质 | 颜色 | 轴承 |
| HQ-CVCBQW | 平底活动型 | Q235 | 镀锌 | U型斜孔 | — | AG | 钢芯压铸 聚氨酯 | 浅棕色 | 双滚珠轴承 |
| HQ-CVCBRE | | | | | 塑料单刹 | | | | |
| HQ-CVCBQ | | | | — | | | | | |
| HQ-CVCBRT | | | | 塑料单刹 | | | | | |



订购规格示例

①代号 - ②D - ③轮部代号
 HQ-CVCBQW - D35 - AG



| 型号 | | ③轮部代号 | H | W | A | C | F | F ₁ | F ₂ | G | G ₁ | G ₂ | d | R | R ₁ | 容许载荷 (Kg) | 参考重量 (kg) | |
|-----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------------|----------------|----|----------------|----------------|-----|------|----------------|-----------|-----------|-------|
| ①代号 | ②D | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HQ-CVCBQW | 35 | AG | 52 | 27 | 60 | 60 | 48 | 38 | — | 48 | 38 | — | 6.2 | 32.5 | — | 100 | 0.257 | |
| HQ-CVCBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 | 0.273 |
| HQ-CVCBQ | | | | | | | | | | | | | | | | | — | 0.636 |
| HQ-CVCBRT | 50 | DB | 73 | 33 | 90 | 66 | 75 | 61 | 50 | 51 | 45 | 42 | 8.5 | 54 | 80 | 150 | 0.682 | |

脚轮



| 小单 | 中大单 | 大单 |
|------|--------|------|
| 1~50 | 51~100 | 101~ |
| 通常 | 7工作日 | 现询 |



| 1~9 | 10~ |
|------|-----|
| 100% | 现询 |