


支柱固定夹



| ①代号 | | ④材质 | ⑤表面处理 | ⑥附件 |
|--------|--------|--------|----------|------------|
| 螺纹垂直型 | 螺纹平行型 | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓(发黑) |
| FCSEAW | FCSEAH | | 无电解镀镍 | |
| FCNAW | FCNAH | 不锈钢 | - | 内六角螺栓(不锈钢) |
| FCSAW | FCSAH | 铝合金 | 本色阳极氧化 | 内六角螺栓(发黑) |
| FCSAAW | FCSAAH | | 黑色阳极氧化 | |


- ▲ 对防锈性能有要求请优先选择无电解镀镍表面处理、铝合金材质和不锈钢材质产品。
- ▲ 由于产品批次不同, 发货镀镍产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。
- ▲ 由于产品批次不同, 发货带表面处理产品可能存在色差, 不影响尺寸及功能。
- ▲ 一般结构用钢、不锈钢材质产品带有防锈油。

其余 6.3/



FCSEAW
FCSEAH
FCNAW
FCNAH
FCSAW
FCSAAH
螺纹垂直型

FCSEAH
FCSEAH
FCNAH
FCSAH
FCSAAH
螺纹平行型



A5 底座/固定夹



①代号 - ②内径D
FCSEAW - D10

螺纹垂直方孔型

| ①代号 | ②内径D | | 主要尺寸 | | | | | | | | | | | |
|--------|------|--------|------|----|----|----|----|----|----|----------------|----------------|----|----|-----|
| | D | 公差D8 | P | A | B | C | E | G | H | S ₁ | M ₁ | S | M | d |
| FCSEAW | 10 | | 11 | 31 | 16 | 16 | 15 | 5 | 9 | 8 | M4 | - | M5 | 5.5 |
| FCSEAW | 12 | +0.077 | 13 | 34 | 16 | 16 | 16 | 5 | 10 | 8 | M4 | - | M5 | 5.5 |
| FCNAW | 15 | +0.050 | 17 | 45 | 22 | 22 | 20 | 8 | 12 | 12 | M5 | 12 | M6 | 6.6 |
| FCSAW | 20 | +0.098 | 20 | 52 | 28 | 28 | 22 | 10 | 15 | 16 | M6 | 14 | M6 | 6.6 |
| FCSAW | 25 | +0.065 | 23 | 58 | 32 | 32 | 25 | 10 | 18 | 20 | M6 | 16 | M6 | 6.6 |

螺纹平行方孔型

| ①代号 | ②内径D | | 主要尺寸 | | | | | | | | | | |
|--------|------|--------|------|----|----|----|----|----|----------------|----------------|----|----|-----|
| | D | 公差D8 | P | A | B | C | E | H | S ₁ | M ₁ | S | M | d |
| FCSEAH | 10 | | 16 | 31 | 16 | 16 | 15 | 9 | 8 | M4 | - | M5 | 5.5 |
| FCSEAH | 12 | +0.077 | 18 | 34 | 16 | 16 | 16 | 10 | 8 | M4 | - | M5 | 5.5 |
| FCNAH | 15 | +0.050 | 25 | 45 | 22 | 22 | 20 | 12 | 12 | M5 | 12 | M6 | 6.6 |
| FCSAH | 20 | +0.098 | 30 | 52 | 28 | 28 | 22 | 15 | 16 | M6 | 14 | M6 | 6.6 |
| FCSAH | 25 | +0.065 | 33 | 58 | 32 | 32 | 25 | 18 | 20 | M6 | 16 | M6 | 6.6 |

- ▲ D8公差、垂直度为开口加工前的公差。
- ▲ 配合的D8轴公差建议采用0~-0.12。
- ▲ 当D=10和D=12时无S尺寸, 仅在中央1处紧固螺栓。

| 内径D | 内六角螺栓 |
|-----|----------|
| 10 | M5x16 1个 |
| 12 | M5x16 1个 |
| 15 | M5x20 2个 |
| 20 | M6x25 2个 |
| 25 | M6x30 2个 |



制作品

5天发货

- ▲ 常州发货
- ▲ 部分产品型号7天发货, 请以报价为准
- ▲ 遇特殊期间交期有变更

| 数量分类 | 标准订单 | 特殊订单 |
|------|------|-----------|
| | 数量 | 小单 1~9 |
| 价格 | 100% | 另行报价 |
| 交货期 | 通常 | 另行报价 |



新商城带来全新体验, 3D/2D图纸在线浏览与选型



400-6699-428



www.ant-fa.com

分类目录



返回目录

