


# 空气型 / 点式喷嘴

## 圆头型 / 标准型

大批量  
订购  
bulk order

产品特点: 可从前端的小孔中喷射强力的直线状空气。

NEW  
新产品



PAYA  
圆头型空气喷嘴

订购编号示例

1 代号 - 2 d - 3 N  
PAYA - 1.0 - 6


1 代号	2 d	3 N(孔数)	空气流量 L/Min (0.3MPa时)	T	L	A	B	H	重量 (g)
PAYA	1	6	190	R1/4	25	15	10	14	15
		8	250						28
	1.4	6	350						
		8	480						

### 材料说明

代号	材质	最高使用压力	耐热温度
PAYA	SUS303	1.0MPa	200℃

产品特点: 通过钢珠连接, 有较好的机械性能, 具转动灵活、耐用、六角头部方便安装的特点。

NEW  
新产品



PADS  
点式喷嘴

角度调整范围为60°, 使用时拧入六角螺帽, 调整喷嘴后拧紧螺帽。

订购编号示例

1 代号 - 2 规格 - 3 d - 4 L  
PADS - 1 - 3 - 10

1 代号	2 规格	3 d	4 L	T	L <sub>1</sub>
PADS	5	3	10	M5	8
		4	15		
		3	30		
		4	50		
	1	3	10	R1/8	10
		4			
		3			
		4			
	2	3	10	R1/4	12
		4			
		6			
		8			
		10			

### 材料说明

代号	材质	喷射形式	螺纹形状
PADS	SUS303	点式	外螺纹

K3  
喷嘴

分类  
目录

返回  
主目录