



Nº 6910-10

Válvula de distribuição manual 2/2

para conexão de anillo tórico,
pressão de serviço máx. 500 bar,
pressão de serviço mín. 10 bar.



| Nº enc. | Nº do artigo | Q [l/min] | Viscosidade [cSt] | Temperatura ambiente [°C] | Momento de comutação [N cm] | Curso da alavanca de velocidades S [mm] | Ângulo de comutação | Peso [g] |
|---------|--------------|-----------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|---|---------------------|----------|
| 181214 | 6910-10 | 12 | 10-500 | -40 - +80 | 63 | 3,5 | 90° | 400 |



Aplicação:

Com a válvula de distribuição manual 2/2 vias é possível abrir e fechar um canal de óleo.

Nº 6910-11

Válvula de distribuição manual 3/2

para conexão de anillo tórico,
pressão de serviço máx. 500 bar,
pressão de serviço mín. 10 bar.



| Nº enc. | Nº do artigo | Q [l/min] | Viscosidade [cSt] | Temperatura ambiente [°C] | Momento de comutação [N cm] | Curso da alavanca de velocidades S [mm] | Ângulo de comutação | Peso [g] |
|---------|--------------|-----------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|---|---------------------|----------|
| 114298 | 6910-11 | 12 | 10-500 | -40 - +80 | 63 | 3,5 | 90° | 400 |

Aplicação:

A válvula de distribuição manual 3/2 vias serve para a determinação da direção do fluxo de óleo.

Características:



Vedação hermética através do assento de rolamento de esferas, vedação dos canais do óleo da parte inferior da válvula com anéis em O. A válvula de distribuição possui uma compensação hidráulica completa, bem como uma sobreposição de conexão negativa.

Observação:

A direção do fluxo deve ser efetuado na direção das setas de acordo com o símbolo do circuito. A posição de montagem pode ser livremente escolhida. Óleo hidráulico HLP ou HLPD conforme DIN 51524 Parte 2.



Diagrama:



Nº 6910A-05

Placa de ligação



| Nº enc. | Nº do artigo | C x L x A | Rosca de ligação do óleo | Peso [g] |
|---------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| 60335 | 6910A-05 | 50x45x30 | 3 x G1/4 | 450 |

Concepção:

Aço temperado, rebarbado fosfatizado.

Aplicação:

- para a ligação tubular das
- válvula de distribuição 3/2 Nº 6910-06-01
- Válvula de distribuição manual 2/2 Nº 6910-10
- Válvula de distribuição manual 3/2 Nº 6910-11.

