



**ANACONDA
SEALTITE®
SPECIALI**

**GUAINA
TIPO CW
BLU**



Sealtite CW blu: Robusta, omologata UL & CSA, per protezione cavi computer

Il tipo CW (Computer Wiring) è una guaina specialmente sviluppata per la protezione di cavi di computer in impianti americani, ove per la identificazione è richiesto il colore blu. È in possesso della omologazione UL e CSA. In virtù del filo di rame intercalante tra le spire, la guaina offre anche una buona schermatura dalle interferenze elettromagnetiche EMI/EMP, nonché un alto grado di continuità elettrica.



Campi di applicazione: protezioni di cavi di computer in impianti destinati all'export in paesi aventi norme americane.

Materiali e struttura:

Struttura: Anima metallica di acciaio galvanizzato con filo di rame passante tra le spire, aggraffatura semplice "square locked". A partire da 1.1/2" aggraffatura doppia "fully inter-locked".

Rivestimento: Spesso strato liscio di PVC blu resistente ai raggi UV, ben ancorato all'anima metallica. Adatto per



uso esterno.

Omologazioni: UL-360 (file # E18917) CSA 22.2 (file # 63790/ 15275); NEC 351 A. Utilizzabile per ambienti a rischio di esplosione in conformità alla norma americana NEC 501-4b in class I division. 2; class II e III, division 1 e 2.

Temperatura di esercizio: Costante da -20 °C a +60 °C, con punte fino a +80 °C.

Colore: Blu.

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:

Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 67 (stagno alla polvere, impermeabile).



Square locked

Sealtite	Diametro		Raggio curvatura		Scatola standard		Scatola piccola		Bobina		Peso (Kg/m)	
	Misure (inch)	Interno (mm)	Esterno (mm)	Statico (mm)	Dinamico (mm)	Metri	Codice Art.	Metri	Codice Art.	Metri		Codice Art.
							Blu		Blu		Blu	
5/16"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/2"	16,1	21,1	90	110	30	323.016.1	-	-	-	-	-	0,5
3/4"	21,1	26,4	115	140	30	323.020.1	-	-	-	-	-	0,7
1"	26,8	33,1	145	170	30	323.026.1	-	-	-	-	-	1,1
1.1/4"	35,4	41,8	175	215	15	323.035.1	-	-	-	-	-	1,5
1.1/2"	40,3	47,8	205	250	15	323.040.1	-	-	-	-	-	1,7
2"	51,6	59,9	240	300	15	323.050.1	-	-	-	-	-	2,2

I raccordi per le guaine Sealtite sono illustrati nel Capitolo 4 da pag. 1 a pag. 17



Misura Sealtite	Inch	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Raccordi	ISO	M12-M16	M16-M20	M16-M20	M20	M25	M32	M40	M50	M63	M75	M90	M105
	PG	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
	NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"