

# Sauterelles à serrage variable



- L'axe de serrage du levier est transformé en serrage horizontal
- Capacité de serrage automatique jusqu'à 8 mm tout en conservant à l'outil une puissance de serrage constante sans manipulation de la vis de réglage de puissance
- Puissance de serrage réglable jusqu'à 1 100 N par action sur la vis de réglage de puissance se trouvant dans le corps de l'outil
- Corps en tôle traitée haute résistance
- Platine adaptée pour fixation en mm ou inch
- Poignée bi-matière de haute qualité avec protection antidérapante, résistante à l'huile

## Sauterelle à serrage horizontal avec platine de fixation soudée STC-IHA

N <sup>o</sup>	< a >	Ajustement automatique				€
	mm	mm	N	kg	Pc.	VB0003
STC-IHA15	25	8	1 100	0,23	6	22,10

3D CAD data pour téléchargement sur <http://bessey.partcommunity.com>



### Dimensions

N <sup>o</sup>		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	H1	H2	H3	H4	H5	H6	B1	B2	B3	B4	Lo1	Lo2	Lo3	Lo4	Ø
STC-IHA25	mm	181	-	-	16	105	-	-	46	-	81	149	-	-	63	34,8	8,5	-	20	45	20,5	20-26	26	-	5,6
	"	7,13	-	-	0,63	4,13	-	-	1,81	-	3,19	5,87	-	-	2,48	1,37	0,33	-	0,79	1,77	0,81	0,79-1,02	1,02	-	0,22

