

Barra divisora vertical, VB

Descripción: Montado en el centro de armarios de 1200 mm o 1600 mm (frontal y posterior) para facilitar la división en dos secciones verticales de 600 mm o 800 mm de ancho. Esto permite montar accesorios tales como marcos giratorios o el sistema de perfiles en cada sección del armario.

Material: Acero cincado de 2 mm.

Cantidad por embalaje: 1 par sin accesorios de montaje.

Instrucciones de montaje: Necesita VBK para el montaje. Para una completa división añadir VBD.

Para armario	
A	Ref.
1600	VB1600
1800	VB1800
2000	VB2000
2200	VB2200



Perfil para división en profundidad, VBD


Descripción: Se instala en la parte central de un armario con anchura de 1200 mm o 1600 mm (superior e inferior), para proporcionar características de montaje estándar en dos secciones de 600 mm o 800 mm de ancho. Una vez dividido el armario se pueden montar accesorios tales como CAB(P), CBU, CLPK, CLPF etc en cualquier lado del armario. Los accesorios son ajustables en profundidad en pasos de 25 mm.

Material: Acero cincado de 2 mm.

Cantidad por embalaje: 1 par sin material de montaje.

Instrucciones de montaje: Añada soportes de fijación VBK para el montaje. Añada divisores verticales VB para una separación completa.

Para armario	
P	Ref.
400	VBD400
500	VBD500
600	VBD600
800	VBD800



Soportes de fijación, VBK

Descripción: Necesario para el montaje de divisores verticales VB y en profundidad VBD en armarios de 1200 mm o 1600 mm de ancho. No interfiere con las tapas inferiores.

Material: Acero cincado de 3 mm.

Cantidad por embalaje: 4 ud. incluyendo accesorios de montaje.

Para armario	
An	Ref.
<1200	VBK04
1200	VBK1200
1600	VBK1600

