

Armarios Autoportantes


Gama de Acero

Accesorios

Marco giratorio, ESFC

- Descripción:** Marco giratorio de altura total para componentes de 19" permite la apertura a izquierda o derecha. Se puede montar en armarios de acero combinables. Con bisagras especialmente diseñadas para una profundidad extra de montaje. Bisagra superior ajustable para el montaje en escuadra del marco giratorio. Perfil rígido en W para equipos pesados. Marco de acero cincado para toma a tierra directa de los componentes instalados. Se equipan como estándar con bisagras de 130° (las bisagras de 180° no son aplicables para armarios de 600 mm de ancho). Pueden montarse también en el lateral de los armarios autoportantes de 600 mm de fondo. Para armarios de acero combinables se utilizan las barras de soporte transversales ESFB en combinación con VBD si se requiere. Ajustable en profundidad en pasos de 12,5 mm.
- Carga máxima:** 1800N, incluye mecanismo de autoposicionamiento.
- Cierre:** 2 cierres DIN de 3 mm
- Material:** Acero cincado. Estructura: perfiles verticales de 2 mm y horizontales de 3 mm.
- Cantidad por embalaje:** 1 marco giratorio con bisagras.
- Instrucciones de montaje:** Para armarios de acero combinables de 600, 800, 1000, 1200 de ancho. Incluir ESFB para el montaje.




Para armario					
A	U	A1	A2	A3	Ref.
1400	27	1203	1267	1337	ESFC276
1600	31	1381	1445	1515	ESFC316
1800	36	1603	1667	1737	ESFC366
2000	40	1781	1845	1915	ESFC406
2200	45	2003	2067	2137	ESFC456



01

Armarios Autoportantes

1



Perfil vertical Escala 1:5

■ Marcos giratorios

■ Barras de sujeción 600 de ancho

■ Barras de sujeción 800/1000 de ancho


■ Barras de sujeción 1200 de ancho

■ Barra divisora de profund.

Armarios Autoportantes

Gama de Acero

Accesorios



Máxima profundidad de montaje "E"

Profundidad	ESFC	ESFC in 800W	1xESFC in 1200W	2xESFC in 1200W	ESFS	ESFS+SFH 180	ESFM
400	175	280	295	295	280	260	260
500	175	380	395	355	380	360	345
600	175	465	495	355	465	430	345
800	175	465	395	355	465	430	345
F	51	51	51	51	65	86	86

ESFC también se puede montar en el interior de un armario con profundidad de 600 en combinación con una puerta lateral (DS).

Máxima profundidad de montaje "E" "E"=175, "F"=96.

Ángulo de apertura máximo

Ref.	Grados del ángulo de apertura, icw.	Grados del ángulo de apertura, icw.
ESFC	125	125
ESFC interior	120	120
ESFM + ESFH	120	155
ESFS interior	120	130
ESFS + SFH	180	155

Soporte máximo según el tipo de bisagra

Ref.	Grados del ángulo de apertura, icw.	Carga máxima
ESFC	125	150
ESFC	120	150
ESFM + ESFH	180	120
ESFS + ESFH 180°	180	120
ESFS + SFH	180	120

Altura parcial,
montaje superior

Altura parcial,
montaje intermedio

Altura parcial,
montaje inferior

ESFC
Ancho: 600 mm



ESFC
Ancho: 800-1000 mm



ESFC
Ancho: 1200 mm



ESFM / ESFS
Ancho: 800-1000 mm



■ Marcos giratorios

■ Barras de sujeción
600 de ancho

■ Barras de sujeción
800/1000 de ancho

■ Barras de sujeción
1200 de ancho

■ Perfil de montaje