

# Armarios Autoportantes


## Gama de Acero

### Accesorios

## Marco giratorio desplazado lateralmente, ESFS




- Descripción:** Marco giratorio desplazado de altura total para componentes de 19" permite la apertura a izquierda o derecha con sujeción sobre la toda la altura. Se puede montar en armarios de acero combinables. Con bisagras especialmente diseñadas para proporcionar una profundidad extra de montaje. Bisagra superior ajustable para el montaje en escuadra del marco giratorio. Perfil rígido en W para equipos pesados. Marco de acero cincado para toma a tierra de los componentes instalados. Las bisagras estándar abren 130°. El acceso pleno al armario se consigue usando bisagras de 180° ESFH180. Para el montaje se utilizan las barras de soporte transversal ESFB. Facilitar el recorrido del cableado se logra con el perfil de montaje SFMP. Ajustable en profundidad en pasos de 12,5 mm.
- Carga máxima:** 1800N, incluye mecanismo de autoposicionamiento.
- Cierre:** Cierre de varillas DIN de 3 mm (posibilidad de otras opciones de cierre).
- Material:** Perfiles verticales 19" en acero cincado 2mm. Estructura: perfiles verticales de 2 mm y horizontales de 3 mm.
- Acabado:** Paneles verticales: pintura al polvo, texturado, RAL 7035.
- Cantidad por embalaje:** 1 marco giratorio con bisagras.
- Instrucciones de montaje:** ESFS para armarios de 800 y 1000 mm de ancho. Incluir ESFB para el montaje en un armario de acero combinable.

Para armario					
A	U	A1	A2	A3	Ref.
1400	27	1203	1267	1337	ESFS278
1600	31	1381	1445	1515	ESFS318
1800	36	1603	1667	1737	ESFS368
2000	40	1781	1845	1915	ESFS408
2200	45	2003	2067	2137	ESFS458






■ Barras de sujeción 800/1000 de ancho



# Armarios Autoportantes

## Gama de Acero

### Accesorios



Máxima profundidad de montaje "E"

Profundidad	ESFC	ESFC in 800W	1xESFC in 1200W	2xESFC in 1200W	ESFS	ESFS+SFH 180	ESFM
400	175	280	295	295	280	260	260
500	175	380	395	355	380	360	345
600	175	465	495	355	465	430	345
800	175	465	395	355	465	430	345
F	51	51	51	51	65	86	86

ESFC también se puede montar en el interior de un armario con profundidad de 600 en combinación con una puerta lateral (DS).  
Máxima profundidad de montaje "E" "E"=175, "F"=96.

Ángulo de apertura máximo

Ref.	Grados del ángulo de apertura, icw.	Grados del ángulo de apertura, icw.
ESFC	125	125
ESFC interior	120	120
ESFM + ESFH	120	155
ESFS interior	120	130
ESFS + SFH	180	155

Soporte máximo según el tipo de bisagra

Ref.	Grados del ángulo de apertura, icw.	Carga máxima
ESFC	125	150
ESFC	120	150
ESFM + ESFH	180	120
ESFS + ESFH 180°	180	120
ESFS + SFH	180	120

Altura parcial,  
montaje superior

Altura parcial,  
montaje intermedio

Altura parcial,  
montaje inferior


ESFC  
Ancho: 600 mm



ESFC  
Ancho: 800-1000 mm



ESFC  
Ancho: 1200 mm



ESFM / ESFS  
Ancho: 800-1000 mm



■ Marcos giratorios

■ Barras de sujeción  
600 de ancho

■ Barras de sujeción  
800/1000 de ancho

■ Barras de sujeción  
1200 de ancho

■ Perfil de montaje