

# Armarios Autoportantes

## Gama de Acero

### Accesorios

## Barra de soporte transversal para marco giratorio, ESFB

**Descripción:** Para el montaje en altura total de los marcos giratorios en armarios de acero combinables. Cuando se requiere el montaje en altura parcial utilice el ESFB en combinación con CLPK o CLPF. Los marcos giratorios pueden ser montados con apertura a derecha y a izquierda. Se instalan por un operario con seguro integrado que mantiene al marco giratorio en posición de montaje (bisagra de 130°). Se suministra con una rueda de alineación para el posicionado automático del marco giratorio. Taladros pre-punzonados para el montaje del interruptor de puerta /DSW01) y luminarias (LTL4xx). Provistos además en los marcos giratorios con An>600 mm en combinación de los marcos ESFS y ESFM.

**Material:** Acero cincado de 3 mm.

**Instrucciones de montaje:** Las barras de soporte (ESFB) de 600 mm An pueden montarse directamente dentro de un armario de 1200 mm de ancho por mediación de un VBD. Las barras de soporte (ESFB) de 800mm. An pueden montarse directamente en armarios de 1600 mm de ancho.

**Cantidad por embalaje:** Un kit completo para un marco giratorio.

Para armario	
An	Ref.
600	ESFB06
800	ESFB08
1000	ESFB10
1200	ESFB12

Para montar marcos giratorios 2x ESFC se requiere un kit de montaje adicional ESFB12XKIT.



## Bisagra de 180° para marco giratorio, ESFH

**Descripción:** Permite la apertura del marco giratorio hasta 180°. Bisagra superior ajustable para el montaje en escuadra del marco giratorio. Un inteligente punto de posicionado de la bisagra facilita un máximo fondo de montaje.

**Material:** Acero cincado.

**Cantidad por embalaje:** 1 conjunto.

**Instrucciones de montaje:** Se utiliza en combinación con ESFS y ESFC montado en armarios de ancho 800 mm, 1000 mm y 1200 mm.

Ref.
ESFH180

