

Armarios Autoportantes

Gama de Acero

Accesorios

Marco giratorio de altura parcial, SFCP

- Descripción:** Marco giratorio de altura parcial para componentes de 19" con apertura a derecha o a izquierda. Puede ser montado en armarios de acero murales y autoportantes combinables y compactos. Perfil rígido en S del marco equipado con patrón de taladros a 19" en la parte frontal y trasera. Marco cincado para toma a tierra de los componentes instalados. Ángulo de apertura estándar de 125°-155° grados. El montaje en armarios de acero murales requiere el soporte transversal SFBP en combinación con el AVB.
- Cierre:** Un cierre DIN de 3 mm.
- Material:** Marco de acero cincado de 2 mm.
- Cantidad por embalaje:** 1 marco giratorio con bisagras.
- Instrucciones de montaje:** El montaje en armarios Multi-Mount requiere el soporte transversal SFBP en combinación con el AVB. El montaje en MultiFlex requiere el soporte transversal SFBP. Para ajuste en profundidad se utiliza en combinación con los perfiles CLPK.

Para armario			
A	U	Carga máxima	Ref.
600	3	150 N	SFCP036
600	6	300 N	SFCP066
600	10	500 N	SFCP106
800	12	500 N	SFCP126
800	15	500 N	SFCP156
1000	19	500 N	SFCP196
1200	24	500 N	SFCP246



Barras de soporte transversales para marco giratorio parcial SF, SFBP

- Descripción:** Permite el montaje de los marcos giratorios de altura parcial en los armarios de acero autoportantes combinables y compactos con acceso completo a la apertura del armario. El marco giratorio puede ser montado con apertura a derechas o a izquierdas.
- Material:** Acero cincado de 3 mm.
- Cantidad por embalaje:** Un kit completo para un marco giratorio.
- Instrucciones de montaje:** Se puede utilizar en armarios de doble puerta por mediación del perfil divisor VB/CDV. Para ajuste en profundidad se utiliza el perfil CLPK.

Ref.
SFBP03

