

## Perfiles 19" de altura parcial, CIPP

- Descripción:** Perfiles verticales 19" de altura parcial para obtener un sistema de montaje en 482,6 mm (19") en todos los lados. Ajustable en profundidad en pasos de 25 mm utilizando los perfiles de fijación rápida CLPK.
- Material:** Acero cincado de 2mm.
- Cantidad por embalaje:** 2 piezas con accesorios de montaje.
- Instrucciones de montaje:** Para ser utilizados con soportes CIC en armarios de 800mm de ancho.

U	Ref.
6	CIPP06
9	CIPP09
10	CIPP10
11	CIPP11
13	CIPP13
15	CIPP15
18	CIPP18



## Soportes para fijación de perfiles de montaje en altura parcial (19"), CIC

- Descripción:** Para el montaje de perfiles verticales 19" CIPP en armarios de 800 mm de ancho. Ajustables en profundidad en pasos de 25 mm utilizando perfiles de fijación rápida CLPK.
- Material:** Acero cincado de 3mm.
- Cantidad por embalaje:** 4 soportes con material de montaje.

Ref.
CIC04



## Reductores de ancho 19", CIWR

- Descripción:** Se utiliza para obtener facilidades de montaje en 19" para armarios de ancho 800mm. Permite el montaje de perfiles CIP/CIPP en altura parcial o total y cualquier profundidad.
- Material:** Acero cincado de 2mm
- Carga máxima:** El peso máximo soportado es de 5000N en 2 pares de CIWR y 8000N en 3 pares de CIWR.
- Cantidad por embalaje:** 1 par con accesorios de montaje.

Para armario		Dimensión de la placa de montaje	
An	P	an	Ref.
800	600	19"	CIWR8196
800	800	19"	CIWR8198

