

## Tuercas enjauladas, CN

**Descripción:** Para chapa de acero de 2 mm de espesor

**Cantidad por embalaje:** 50 piezas.

Rosca	Ref.
M6	CN6



## Herramienta para insertar tuercas enjauladas, CIT

**Descripción:** Facilita la inserción de tuercas enjauladas.

**Material:** Acero bicromado.

**Cantidad por embalaje:** 1 pieza.

Part No.
CIT01



## Guía de fricción., L

**Descripción:** Para soportar componentes pesados que han sido montados en el frente. Se fijan entre 2 perfiles de 19". Dos opciones de montaje, fijados con 2 tornillos por perfil o montaje rápido.

**Material:** Versión de montaje rápido en chapa de acero cincado de 1,5 mm y la versión montada en chapa de acero cincado de 3 mm.

**Cantidad por embalaje:** 1 par con material de montaje.

Largo	Tipo	Max. loading	Ref.
279	atornillado	980 N	L279
406	atornillado	490 N	L406
406	encajable	490 N	L406C
470	atornillado	490 N	L470
470	encajable	490 N	L470C
597	atornillado	980 N	L597
700	atornillado	980 N	L700

