

Armarios Autoportantes

Gama de Acero

Accesorios

Paneles frontales ventilados, PACV

Descripción: Panel frontal 19" con ranuras de ventilación.
Material: Acero de 3 mm.
Acabado: Color gris claro, RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Altura U	An	a	Ref.
1	19"	44.45	PACV01



Paneles perforados, PAP

Descripción: Para la entrada de cables con protección en los bordes o para conectores RJ45. Una banda de 20 mm en cada lado de la tapa se deja sin pintar para una óptima toma de tierra con el perfil 19".
Material: Chapa de acero galvanizado de 1,5 mm
Acabado: Pintado en color gris RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 1 pieza

Nº de taladros	Altura U	Uso	Ref.
1	1	Entrada de cables	PAP01CE



Otros cortes y paneles especiales disponibles bajo pedido.

Unidad de distribución para 19", HPDS

Descripción: Con o sin interruptor ON/OFF. Incluye 2.0 m de cable con enchufe de ángulo recto. Incluye soportes de montaje de 19" y kit de montaje. Los soportes de montaje de 19" se pueden girar 90°. Salidas giradas 35°. Puntos para toma de tierra niquelados.
Material: Aluminio extrusionado, anodizado. Bases en poliamida 6.6 RAL 7035.
Cable con enchufe acodado: 2,0m x 1,5 mm², Schuko
Potencia nominal: 16A/3600W
Puesta a tierra: Toma de tierra doble
Suministro: 1 unidad completa con cable y soportes de fijación

Salidas	Interruptor ON/OFF iluminado	Protección de sobretensión	Filtros	Ref.
Schuko 9 x 250 V/16 A	No	No	No	HPDS119009
Schuko 8 x 250 V/16 A	2-pol. 16A	No	No	HPDS119108

HPDS 119009 (unidades de altura); 119009 (para 19"); 119009 (0=sin interruptor, 1=interruptor, 2=protección de sobretensión); 119009 (nº de salidas). |Nota: suministro UK, enchufe UK.

