

Armarios Autoportantes

Gama de Acero

Accesorios

Puerta transparente, DNG

Descripción:	Puerta estándar con cristal de seguridad para una clara visión del interior del armario. Equipado con cierre de doble paletón con inserto DIN 3 mm y marco de refuerzo de puerta. Permite todas las opciones de la gama de cierres.
Material:	Marco: Chapa de acero de 2 mm. Área de ventana: Cristal transparente de seguridad de 4 mm.
Acabado:	Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Protección:	Cumple con IP 55 TYPE 12 IK 07.
Cantidad por embalaje:	1 unidad.
Instrucciones de montaje:	Si previamente no tenía puerta, úsese el kit de bisagras DNMK01.

Para armario			
A	An		Ref.
1100	600		DNG1106R5
1200	600		DNG1206R5
1200	800		DNG1208R5
1400	600		DNG1406R5
1400	800		DNG1408R5
1600	600		DNG1606R5
1600	800		DNG1608R5
1800	600		DNG1806R5
1800	800		DNG1808R5
2000	600		DNG2006R5
2000	800		DNG2008R5
2200	600		DNG2206R5
2200	800		DNG2208R5



Puerta transparente, DNGS

Descripción:	Puerta estándar acondicionada con cristal de seguridad para una clara visión del interior del armario. Equipado con cierre de doble paletón con inserto DIN 3 mm y marco de refuerzo de puerta. Permite todas las opciones del programa de cierres.
Material:	Marco: 2 mm acero inoxidable AISI 304 / AISI 316L (bajo petición). Área de visión: Cristal transparente de seguridad de 4 mm.
Acabado:	Acero inoxidable pulido a 240s (media 0,5 micras).
Protección:	IP 55 TYPE 12, 13 IK 10.
Instrucciones de montaje:	Se necesita el Kit de bisagras DNMKS si no se está sustituyendo la puerta estándar.
Cantidad por embalaje:	1 pieza.

Para armario		Área de visión		
A	An	a	an	Ref.
1400	800	1176	615	DNGS1408
1600	600	1376	415	DNGS1606
1600	800	1376	615	DNGS1608
1600	1000	1376	815	DNGS1610
1800	600	1576	415	DNGS1806
1800	800	1576	615	DNGS1808
1800	1000	1576	815	DNGS1810
2000	600	1776	415	DNGS2006
2000	800	1776	615	DNGS2008
2000	1000	1776	815	DNGS2010

