

Armarios Autoportantes

Gama de Acero

Accesorios

Puerta lateral, DNS

Descripción:	Para reemplazar el panel lateral SPM. Facilita el acceso a los equipos instalados en el interior del armario o cuando los equipos se montan espalda con espalda. Cierre: estándar de 3 mm que posibilita todas las opciones de cierre. Marco de puerta opcional.
Material:	Chapa de acero de 2 mm.
Acabado:	Pintado al polvo, texturado RAL 7035.
Protección:	IP 55 TYPE 12 IK 10.
Cantidad por embalaje:	1 puerta incluyendo el marco de montaje.

A	An	Ref.
1800	500	DNS1805R5
1800	600	DNS1806R5
2000	500	DNS2005R5
2000	600	DNS2006R5



Puerta interior, DI

Descripción:	Puerta interior que proporciona una superficie de montaje abisagrada para ser utilizada en combinación con la puerta plena estándar o transparente. Dispone de un espacio de 80 mm entre las puertas con la puerta interior montada en la posición mas adelantada. Puede ser ajustada en profundidad en pasos de 25 mm. La placa de montaje aún se puede usar tras la puerta interior. Se equipa con dos cierres, DIN 3 mm, y manecillas de plástico.
Material:	Chapa de acero de 1,5 mm.
Acabado:	Pintado al polvo, texturado RAL 7035.
Cantidad por embalaje:	1 puerta con accesorios de montaje.

Para armario		
A	An	Ref.
1200	600	DI1206R5
1200	800	DI1208R5
1400	600	DI1406R5
1400	800	DI1408R5
1600	600	DI1606R5
1600	800	DI1608R5
1800	600	DI1806R5
1800	800	DI1808R5
2000	600	DI2006R5
2000	800	DI2008R5
2200	600	DI2206R5
2200	800	DI2208R5



Otras medidas disponibles bajo petición.