

Techo con ventilación, CVR

Descripción:	Techo elevado con ranuras de ventilación de 2,5 mm y filtro.
Material:	Chapa de acero de 1,5 mm. Material del filtro: EU 4 según DIN 24185.
Acabado:	Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Resistencia a la temperatura:	100°C.
Protección:	Cumple con IP 31 TYPE 1.
Cantidad por embalaje:	1 pieza con soportes de montaje y filtro de ventilación.
Nota:	Aumenta la altura del armario en 40 mm.



Para armario		
An	P	Ref.
500	500	CVR0505R5
600	300	CVR0603R5
600	400	CVR0604R5
600	500	CVR0605R5
600	600	CVR0606R5
600	800	CVR0608R5
800	300	CVR0803R5
800	400	CVR0804R5
800	500	CVR0805R5
800	600	CVR0806R5
800	800	CVR0808R5
800	900	CVR0809R5
1000	300	CVR1003R5
1000	400	CVR1004R5
1000	500	CVR1005R5
1000	600	CVR1006R5
1000	800	CVR1008R5
1200	300	CVR1203R5
1200	400	CVR1204R5
1200	500	CVR1205R5
1200	600	CVR1206R5
1200	800	CVR1208R5
1600	400	CVR1604R5
1600	500	CVR1605R5
1600	600	CVR1606R5

Tapa superior para ventiladores, CFR

Descripción:	Para el montaje de una combinación de 6 ventiladores DFN o tapas de cierre DFC para los huecos no usados en la parte superior del armario. Se puede montar en combinación con el techo ventilado CVR.
Material:	Acero cincado de 2 mm.
Instrucciones de montaje:	Añadir el techo ventilado CVR. Se utiliza con DFN. Los huecos sin utilizar deben ser cerrados con tapas DFC para evitar recirculación.
Cantidad por embalaje:	1 pieza con accesorios de montaje.

An	P	Nº de taladros	Ref.
600	600	6	CFR0606
600	800	6	CFR0608
800	600	6	CFR0806
800	800	6	CFR0808

