

Tapa ventilada superior para cables, CRB

Descripción:	Para paso de cables por tres entradas junto con ventilación. Las aperturas están provistas de escobillas. Para montar tapas de cierre DFC o interiormente ventiladores DFN01 (máximo 4)
Material:	Chapa de acero de 1,5mm.
Acabado:	Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Cantidad por embalaje:	1 pieza con cepillos y accesorios de montaje.
Instrucciones de montaje:	Añada ventiladores DFN o tapas de cierre DFC.



Para armario			
An	P	Nº de taladros	Ref.
600	600	4	CRB0606R5
600	800	6	CRB0608R5
800	600	4	CRB0806R5
800	800	6	CRB0808R5

Compartimento y puerta lateral, DNSR

Descripción:	Un suplemento de 200 mm de ancho con entradas de cable por arriba y abajo. Se suministra con una placa perforada y juntas. Patrón de taladros igual al del marco del armario para montar las barras de fijación de cables.
Material:	Chapa de acero de 1,75 mm.
Acabado:	Pintado al polvo, texturado RAL 7035.
Protección:	Se corresponde con IP 33 TYPE 1 con la placa para conectores MM y la junta SPDG01. Marco de puerta opcional.
Instrucciones de montaje:	Añada una placa de separación SPD o una placa lateral perforada MM para montar los conectores y separar el compartimento lateral.
Cantidad por embalaje:	1 pieza con material de montaje.

Ref.
DNSR2005R5
DNSR2006R5

