

Gestión térmica

Gama de control

Accesorios

Termostato fijo, EFR

Descripción:	Termostato para gestión de la temperatura. Sensor bimetálico. En color rojo (EFR202) con contacto normalmente cerrado para el control de calefactores. En color azul (EFR201) con contacto normalmente abierto para el control de dispositivos de refrigeración o señal. Montaje rápido sobre perfil DIN 35 mm (EN60715).
Material:	Plástico según UL94 V-0.
Capacidad de corte:	250V CA, 5 (1,6) A. 120V CA, 10 (2) A. 24V CC, 30 W. Valores entre paréntesis para carga inductiva. Corriente de arranque máx 16 A (AC) en 10 segundos.
Temperatura de funcionamiento:	-40°C a + 80°C.
Vida útil:	>100,000 ciclos
Conexión:	2 terminales para 2.5 mm ² , torque 0.8Nm máx.
Protección:	IP 20.
Certificaciones:	CE, EAC, cULus_UL Listed.
Acabado:	Gris claro.
Cantidad por embalaje:	1 pieza.



Descripción	Temperatura (°C)	Ref.
Contacto normalmente abierto	35	EFR201
Contacto normalmente cerrado	5	EFR202

