

Metallic hole seals

Tapones metálicos

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



Descripción: Selle orificios para pulsadores adicionales, conductos y aberturas para que no entren polvo, suciedad, aceite ni agua con los tapones de Hoffman. Los tapones cubrirán orificios de cualquier forma y tamaño, desde un diámetro de 5 mm hasta el diámetro máximo indicado en la tabla. Se puede utilizar en paredes de armarios de hasta 8 mm de grosor.

Material: Los tapones de acero tienen un acabado en pintura poliéster en polvo sobre una superficie galvanizada. Los tapones de acero inoxidable tienen acabado pulido.

Protección: IP66, TYPE 4, 4X.

Acabado	Diámetro máximo de los taladros	Diámetro del tapón eléctrico	Cantidad por embalaje	Ref.
Acero inoxidable	14	20	1	AS056MSS
Chapa de metal	14	20	1	AS056MLG
Acero inoxidable	22	35	1	AS050SS
Pintura electrostática RAL 7035	22	35	1	AS050LG
Acero inoxidable	27	40	1	AS075SS
Pintura electrostática RAL 7035	27	40	1	AS075LG
Acero inoxidable	32	44	1	ASPBSS
Pintura electrostática RAL 7035	32	44	1	ASPBLG
Acero inoxidable	35	48	1	AS100SS
Pintura electrostática RAL 7035	35	48	1	AS100LG
Acero inoxidable	43	56	1	AS125SS
Pintura electrostática RAL 7035	43	56	1	AS125LG
Acero inoxidable	51	64	1	AS150SS
Pintura electrostática RAL 7035	51	64	1	AS150LG
Acero inoxidable	64	76	1	AS200SS
Pintura electrostática RAL 7035	64	76	1	AS200LG