

Armarios Autoportantes

Accesorios | Embarrados

Soportes de embarrado principal, MSHS

Descripción: Soportes de embarrado hasta 3600 A, para montaje horizontal detrás de los compartimentos. Montaje en los paneles laterales internos MSPS y en la posición de altura que se necesite. Soportes para una o dos barras por fase, para un espesor de barra de 10 mm y una anchura de 10 a 120 mm. La distancia entre barras es de 20 mm.

Material: Policarbonato reforzado con un 10 % de material de fibra de vidrio

Suministro: Soporte de embarrado para 3 fases y neutro, y material de montaje.

A	An	Barras por fase	Ref.
300	95	2x(10x10)	MSHS401010
380	95	2x(20x10)	MSHS402010
420	95	2x(30x10)	MSHS403010
460	95	2x(40x10)	MSHS404010
540	95	2x(50x10)	MSHS405010
540	95	2x(60x10)	MSHS406010
620	95	2x(80x10)	MSHS408010
700	95	2x(100x10)	MSHS410010
780	95	2x(120x10)	MSHS412010

Intensidad de cortocircuito (kA)

Distancia entre soportes

400 mm			600 mm			800 mm			Ref.
Máx.	RMS 1s	RMS 3s	Máx.	RMS 1s	RMS 3s	Máx.	RMS 1s	RMS 3s	
42	20	10	42	13	10	21	10	10	MSHS401010
63	30	15	42	20	15	32	15	15	MSHS402010
132	60	19	97	44	19	69	33	19	MSHS403010
132	60	21	105	48	21	76	36	21	MSHS404010
132	60	23	123	52	23	82	39	23	MSHS405010
132	60	24	123	56	24	88	42	24	MSHS406010
132	60	28	132	60	28	101	48	28	MSHS408010
132	60	33	132	60	33	125	57	33	MSHS410010
132	60	35	132	60	35	132	60	35	MSHS412010

* La corriente nominal está incluida en la Tabla AD 3 del Manual de EPS.

